
Cavallotto reggitubo in acciaio


Stock Acc

EBM

Per fissaggio di tubi

- ***Consegnato con 2 dadi***
- *Materiale:*
  Acciaio zincato bianco
- ***Venduto a multipli, contattateci***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	101+	201+	301+	401+	501+
Sc.	Prezzo	-4%	-12%	-16%	-20%	Su richiesta

Codice	Ø nominale DN	Per tubo Ø esterno ØD	Ø Interno quota in pollici d	Filetto Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 100
EBM013	8	13	1/4	M6	28	18	19	✔	0,35 €
EBM017	10	17	3/8	M6	39	22	23	✔	0,38 €
EBM021	15	21	1/2	M6	41	24	27	✔	0,43 €
EBM027	20	27	3/4	M8	50	30	35	✔	0,60 €
EBM034	25	34	1	M8	55	32	42	✔	0,68 €
EBM042	32	42	1 1/4	M8	68	35	50	✔	0,70 €
EBM049	40	49	1 1/2	M8	70	36	57	✔	0,74 €
EBM060	50	60	2	M8	80	36	68	✔	0,85 €
EBM070	60	70	2 1/4	M8	100	40	78	✔	1,32 €
EBM076	65	76	2 1/2	M8	110	40	84	✔	1,42 €
EBM089	80	89	3	M10	116	40	99	✔	1,94 €
EBM102	90	102	3 1/4	M10	130	40	112	✔	2,24 €
EBM108	-	108	3 1/2	M10	135	40	118	-	3,02 €
EBM114	100	114	4	M10	156	40	124	-	3,25 €
EBM133	-	133	4 3/4	M10	175	40	143	✔	3,96 €
EBM139	125	139	5	M10	195	55	149	✔	5,25 €
EBM159	-	159	5 1/2	M12	195	50	171	✔	6,08 €
EBM168	150	168	6	M12	200	55	180	-	6,20 €
EBM219	200	219	8	M14	270	50	233	-	11,15 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Cavallotto reggitubo inox


Per fissaggio di tubi


EIM

- **Consegnato con 2 dadi**
- *Materiali:*
  Inox 304
- **Venduto a multipli, contattateci**









SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	101+	201+	301+	401+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Ø nominale DN	Per tubo Ø esterno ØD	Ø interno quota in pollici d	Filetto Ød	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 100
EIM013	8	13	1/4	M6	28	20	19	✔	1,37 €
EIM017	10	17	3/8	M6	36	22	23	-	1,68 €
EIM021	15	21	1/2	M6	40	20	27	✔	1,76 €
EIM027	20	27	3/4	M8	50	30	35	✔	3,25 €
EIM034	25	34	1	M8	55	30	42	✔	3,56 €
EIM042	32	42	1 1/4	M8	68	35	50	✔	4,03 €
EIM049	40	49	1 1/2	M8	70	35	57	✔	4,17 €
EIM060	50	60	2	M8	80	35	68	✔	4,33 €
EIM076	65	76	2 1/2	M8	110	45	84	-	5,20 €
EIM089	80	89	3	M10	115	45	99	-	9,37 €
EIM114	100	114	4	M10	156	55	124	-	10,59 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*