

Inserto filettato in gomma antivibrante

Flastomero

- Inserto filettato a deformazione in gomma


- Elastomero in cloroprene spallato formato su una boccola con filettatura

Vantaaai

- Fconomico
- Isolamento dai rumori delle strutture e dai fenomeni di risonanza
- Resistente a oli, grassi e ozono
- Installazione rapida e semplice senza utensili
- Montaggio per: Compressione taglio Compressione / taglio
- T° d'utilizzo : da -30°C a +80°C
- Vibrazioni isolate da 120 a 150Hz



- Venduto a multipli contattateci







Montaggio 2

SCONTI PER OUANTITÀ 13+ Prozzo -10% -15%

			56.	1 16220 -	10/0 -13/	-20/0	ou nomesta
Codice	Filettatura	ØD	ØE	L	К	Stock*	Prezzo unit. Da 1 a 12
ECF3	M3	9	7,2	9,0	2,5	V	1,99 €
ECF4	M4	12	9,3	11,5	3,0	V	2,19 €
ECF5	M5	15	10,2	14,5	3,5	V	2,54 €
ECF6	M6	18	12,7	17,0	4,0	V	2,83 €
ECF8	M8	24	16,6	22,0	5,0	~	3,14 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

-20%

60 +