Giunto miniatura a soffietto

Taglia XS

EKN GERWAH

Giunti per sistemi asserviti
Coppia: da 0.5 a 12Nm

- ***Senza gioco, senza manutenzione***
- *Sostituisce i giunti* **EK**
- *Materiali:*
  Mozzo alluminio anodizzato
  Soffietto inox
- *Disallineamento angolare da 1.2° a 2° a seconda della lunghezza*
- *Rigidità torsionale elevata*
- *Basso momento d'inerzia*
- *Accoppiamento albero/mozzo senza gioco*
- *Tolleranze di montaggio raccomandate H7/g6*
- *Velocità max 15000 g/min*
- *T° d'utilizzo: da -30°C a +100°C*
- ***Alesaggio a scelta tra il Ø min. e il Ø max da precisare al momento dell'ordine***




Opzioni

- *Cava chiavetta a norma DIN6885 su richiesta (Tolleranza JS9)*
- *Orientamento delle cave per chiavetta a 180° l'una rispetto all'altra*
- *Versione inox su richiesta*

Codice	Disallineamento radiale (ΔKr) (mm)	Disallineamento assiale (ΔKa) (mm)	Rigidità torsionale $C_{T\,dyn}$ (10^3 Nm/rad)	Momento d'inerzia J (g cm²)	Coppia di serraggio delle viti (Nm)	Massa (g)
EKN4-20	0,10	0,20	0,25	2,0	0,5	5
EKN4-23	0,15	0,30	0,19	2,0	0,5	6
EKN4-26	0,20	0,40	0,50	2,0	0,5	7
EKN9-21	0,10	0,20	0,50	2,0	0,5	6
EKN9-25	0,15	0,30	0,38	2,3	0,5	7
EKN9-28	0,20	0,40	0,30	2,6	0,5	8
EKN15-25	0,10	0,25	0,75	7,5	1,5	12
EKN15-30	0,15	0,40	0,70	8,0	1,5	14
EKN20-26	0,10	0,30	1,50	14,0	1,5	16
EKN20-32	0,20	0,40	1,30	16,0	1,5	18
EKN20-36	0,25	0,50	1,00	17,0	1,5	20
EKN45-39	0,10	0,30	6,50	68,0	3,0	48
EKN45-48	0,20	0,50	4,00	73,0	3,0	52
EKN100-44	0,15	0,40	8,10	200,0	3,0	48
EKN100-54	0,25	0,50	6,70	220,0	3,0	58

Dimensioni in mm

Grande precisione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	ØD1/ØD2 (H7) Senza chiavetta	Con chiavetta	ØA	C	L	G (DIN 916)	E (mm)	Coppia nominale (Nm)	Prezzo unit. Senza chiavetta	Con chiavetta
EKN4-20	3-9	6-8	16	6	20	M3	2,0	0,5	59,48 €	59,48 €
EKN4-23	3-9	6-8	16	6	23	M3	2,0	0,5	59,48 €	59,48 €
EKN4-26	3-9	6-8	16	6	26	M3	2,0	0,5	59,48 €	59,48 €
EKN9-21	3-9	6-8	16	6	21	M3	2,0	1,1	59,48 €	59,48 €
EKN9-25	3-9	6-8	16	6	25	M3	2,0	1,1	59,48 €	59,48 €
EKN9-28	3-9	6-8	16	6	28	M3	2,0	1,1	59,48 €	59,48 €
EKN15-25	3-12	6-10	20	10	25	2 x M4	3,0	1,75	59,48 €	59,48 €
EKN15-30	3-12	6-10	20	10	30	2 x M4	3,0	1,75	59,48 €	59,48 €
EKN20-26	3-16	6-14	25	11	26	2 x M3	2,0	2,4	59,48 €	59,48 €
EKN20-32	3-16	6-14	25	11	32	2 x M3	2,0	2,4	59,48 €	59,48 €
EKN20-36	3-16	6-14	25	11	36	2 x M3	2,0	2,4	59,48 €	59,48 €
EKN45-39	6-22	6-16	33	16	39	2 x M6	4,0	5,5	84,85 €	84,85 €
EKN45-48	6-22	6-16	33	16	48	2 x M6	4,0	5,5	84,85 €	84,85 €
EKN100-44	6-28	6-25	40	20	44	2 x M6	4,0	12	120,07 €	120,07 €
EKN100-54	6-28	6-25	40	20	54	2 x M6	4,0	12	120,07 €	120,07 €

Dimensioni in mm