




- Per tutti i dispositivi che richiedono bassi sforzi di serraggio
- Materiale:  
Acciaio trattato
- Finitura: trattato e brunito




Il perno filettato dovrà essere sensibilmente più lungo dell'altezza "H"



1) Inclinare.  
Fare scorrere verso il basso



2) Raddrizzare.  
Serrare / allentare



3) Inclinare.  
Far risalire

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	101+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta

Codice	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	H	K	Massa (g)	<b>Stock</b>	Prezzo unit. da 1 a 5
EMR-5	M5	20	14	5,2	12	8	25	✓	8,28 €
EMR-6	M6	24	16	6,2	14	10	38	✓	8,94 €
EMR-8	M8	30	20	8,2	17	12	75	✓	11,56 €
EMR-10	M10	36	28	10,3	20	14	130	✓	12,70 €
EMR-12	M12	40	32	12,3	24	16	185	✓	15,95 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm