


Dado flangiato per madrevite a passo lungo

EPRF

Fino a 40mm di corsa
per rotazione

- Dado singolo
- Filettatura inclinata a destra
- Senza lubrificazione e a lunga durata
- Materiale:
Iglidur J

con flangia




Accessori

- Funziona con le madreviti a passo lungo
TPR (incompatibile con le LPR)

Vantaggi

- Rendimento elevato a qualsiasi velocità
- Lunga durata
- Eccellente coefficiente di attrito
- Velocità elevata



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc. Prezzo	-	-5%	Su richiesta

Codice	Passo P		F assiale statica							Prezzo Unit.	
	ØD1	(mm)	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	B1	B2	maxi (N)		Stock*
EPRF6.35-2.54	6,35	2,54	13	25	19	3,2	15	5	125	-	34,86 €
EPRF6.35-25.4	6,35	25,4	13	25	19	3,2	15	5	125	-	34,86 €
EPRF10-12	10	12	25	42	34	5	25	10	845	✓	47,08 €
EPRF10-25	10	25	25	42	34	5	25	10	780	-	43,84 €
EPRF10-50	10	50	25	42	34	5	25	10	453	-	51,89 €
EPRF14-25	14	25	28	48	38	6	35	12	1428	✓	56,89 €
EPRF14-30	14	30	28	48	38	6	35	12	1428	-	59,75 €
EPRF18-40	18	40	28	48	38	6	35	12	1910	✓	71,71 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm