Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3 Stock*

FBL6000
FBL6001

Garantisce l'impermeabilità all'interno

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.



Fibre in PA6

Applicazioni


- Tenuta,
- Passaggio di cavi
- Guida

Materiali


- ***Fibre PA6:*** *materiale standard per spazzola destinata a pulire, giudare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili*
  T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- ***Base portante in gomma termoplastica:*** *buona resistenza ai raggi UVA e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche*
  T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- ***Venduta in tagli da 5 metri***
- *Taglio unico da 25 metri max.*
- *Forbici per tagliare le spazzole* **FBL-TOOL**



FBL6001
Profilo a 90°



FBL6000
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice Profilo dritto	Codice Profilo a 90°	Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Stock* Profilo dritto	Stock* Profilo a 90°	Prezzo unit. Profilo dritto	Prezzo unit. Profilo a 90°
Filo nero Poliammide 6 (PA6)								
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	✔	-	53,03 €	Su richiesta
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	✔	✔	54,39 €	54,39 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	✔	-	56,00 €	Su richiesta
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	✔	-	57,62 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	✔	-	59,23 €	Su richiesta
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	✔	-	59,23 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	✔	-	62,63 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	✔	-	65,87 €	-
Attrezzo								
FBL-TOOL		Forbici per il taglio						211,41 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,3 a Ø0,5

Garantisce l'impermeabilità all'interno

FBL4004
FBL4005

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.



Fibre in PA6

Applicazioni


- *Tenuta,*
- *Passaggio di cavi*
- *Guida*

Materiali


- ***Fibre PA6:*** *materiale standard per spazzola destinata a pulire, guidare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili*
  T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- ***Base portante in gomma termoplastica:*** *buona resistenza ai raggi UVA e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche*
  T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- *Venduta in tagli da 5 metri*
- *Taglio unico da 25 metri max.*
- *Forbici per tagliare le spazzole* **FBL-TOOL**



FBL4005
Profilo a 90°



FBL4004
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice Profilo dritto	Profilo a 90°	Diametro del filo (mm)	BH	Lunghezza	Stock* Profilo dritto	Stock* Profilo a 90°	Prezzo unit. Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero Poliammide 6 (PA6)								
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	✔	-	161,27 €	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0,5	80	5m	✔	✔	211,75 €	211,75 €
Attrezzo								
FBL-TOOL			Forbici per il taglio					211,41 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Spazzola al metro fibre PP Ø0,2

Stock

FBL6000
FBL6001

Garantisce l'impermeabilità all'esterno

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.



Fibre in PP

Applicazioni


- *Tenuta,*
- *Passaggio di cavi*
- *Guida*

Materiali


- ***Fibre in polipropilene PP:*** *nessun assorbimento d'acqua, buona resistenza ai prodotti chimici*
  T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C
- ***Base portante in gomma termoplastica:*** *buona resistenza ai raggi UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche*
  T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

Info.

- *Venduta in tagli da 5 metri*
- *Taglio unico da 25 metri max.*
- *Forbici per tagliare le spazzole* **FBL-TOOL**



FBL6001
Profilo a 90°



FBL6000
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		Diametro del filo			Stock*	Stock*	Prezzo unit.	
Profilo dritto	Profilo a 90°	(mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero striato in polipropilene (PP)								
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	✔	✔	48,68 €	48,68 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	✔	-	49,15 €	Su richiesta
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	✔	-	49,58 €	Su richiesta
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	-	-	Su richiesta	50,97 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	✔	✔	52,11 €	52,11 €
Attrezzo								
FBL-TOOL			Forbici per il taglio					211,41 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Spazzola al metro fibre PP Ø0,3

Garantisce l'impermeabilità all'esterno

FBL4004
FBL4005

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.



Fibre in PP

Applicazioni


- *Tenuta,*
- *Passaggio di cavi*
- *Guida*

Materiali


- ***Fibre in polipropilene PP:*** *nessun assorbimento d'acqua, buona resistenza ai prodotti chimici T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C*
- ***Base portante in gomma termoplastica:*** *buona resistenza ai raggi UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C*

Info.

- *Venduta in tagli da 5 metri*
- *Taglio unico da 25 metri max.*
- *Forbici per tagliare le spazzole* **FBL-TOOL**



FBL4005
Profilo a 90°



FBL4004
Profilo dritto

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice		Diametro del filo			Stock*	Stock*	Prezzo unit.	
Profilo dritto	Profilo a 90°	(mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero striato in polipropilene (PP)								
FBL4004-K34	-	0,3	30	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	-	✔	Su richiesta	147,48 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	✔	-	150,19 €	Su richiesta
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	✔	-	165,05 €	-
Attrezzo								
FBL-TOOL				Forbici per il taglio				211,41 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*