# Spazzola al metro fibre PA6 da Ø0,2 a Ø0,3 🜌

## FBL6000 FBL6001

### Garantisce l'impermeabilità all'interno

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

#### Applicazioni

- Tenuta.
- Passagaio di cavi
- Guida


### Materiali

- Fibre PA6: materiale standard per spazzola destinata a pulire, giudare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili
- T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- Base portante in gomma termoplastica: buona resistenza ai raggi UVA e all'ozono. Pranticamente insensibile alle influenze chimiche T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

### Info.

- Venduta in tagli da 5 metri
- Taglio unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole FBL-TOOL





### SCONTI PER OUANTITÀ

 Qtà
 1+
 2+
 5+

 Sc.
 Prezzo -10%
 Su richiesta

		Diametro						
Cod		del filo			Stock*	Stock*		o unit.
Profilo dritto	Profilo a 90°	(mm)	ВН	Lunghezz	aProfilo dritto	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero Poli	ammide 6 (PA	6)						
FBL6000-K1	FBL6001-K1	0,2	10	5m	V	-	53,03 €	Su richiesta
FBL6000-K2	FBL6001-K2	0,2	15	5m	~	V	54,39 €	54,39 €
FBL6000-K3	FBL6001-K3	0,2	20	5m	<b>✓</b>	-	56,00 €	Su richiesta
FBL6000-K4	-	0,2	25	5m	V	-	57,62 €	-
FBL6000-K5	FBL6001-K5	0,2	30	5m	~	-	59,23 €	Su richiesta
FBL6000-K7	-	0,3	15	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K9	-	0,3	25	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL6000-K10	-	0,3	30	5m	V	-	59,23 €	-
FBL6000-K11	-	0,3	40	5m	~	-	62,63 €	-
FBL6000-K12	-	0,3	50	5m	V	-	65,87 €	-
Attrezzo								

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

FBL-TOOL

Forbici per il taglio

211,41 €

### Garantisce l'impermeabilità all'interno

Spazzola flessibile a listello. Il taalio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

### Applicazioni

- Tenuta.
- Passaggio di cavi
- Guida


### Materiali

- Fibre PA6: materiale standard per spazzola destinata a pulire, quidare, trasportare, impermeabilizzare parti mobili
- T° d'utilizzo: da -20°C a +100°C
- Base portante in gomma termoplastica: buona resistenza ai ragai UVA e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche
- T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

- Venduta in taali da 5 metri
- Taglio unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole FBL-TOOL



Fibre in PA6



### SCONTI PER OUANTITÀ

					Sc.	Prezzo	-10% Su	ricniesta
Cod		Diametro del filo			Stock*	Stock*	Prezz	o unit.
Profilo dritto	Profilo a 90°	(mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritte	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero Poli	Filo nero Poliammide 6 (PA6							
FBL4004-K8	-	0,3	20	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K9	-	0,3	30	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K13	-	0,5	30	5m	V	-	161,27€	-
FBL4004-K14	-	0,5	40	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K15	-	0,5	50	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K18	FBL4005-K15	0.5	80	5m	~	~	211 75 €	211 75 €

Forbici per il taglio

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ct Meca



211,41 €

Attrezzo FBL-TOOL

# Spazzola al metro fibre PP Ø0,2



## FBL6000 FBL6001

### Garantisce l'impermeabilità all'esterno

Spazzola flessibile a listello. Il taglio alla lunahezza desiderata è a vostra cura.

### Applicazioni

- Tenuta.
- Passagaio di cavi
- Guida

### Materiali


- Fibre in polipropilene PP: nessun assorbimento d'acaua, buona resistenza ai prodotti chimici
- T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C
- Base portante in aomma termoplastica: buona resistenza ai raaai UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

### Info.

- Venduta in tagli da 5 metri
- Taalio unico da 25 metri max.
- Forbici per taaliare le spazzole FBL-TOOL



Fibre in PP



#### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+		
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta		

Codice		Diametro del filo			Stock*	Stock*	Prezzo	o unit.
Profilo dritto	Profilo a 90°	(mm)	BH	Lunghezza	Profilo dritto	Profilo a 90°	Profilo dritto	Profilo a 90°
Filo nero striat	Filo nero striato in polipropilene (PP)							
FBL6000-K13	FBL6001-K13	0,2	10	5m	V	V	48,68 €	48,68 €
FBL6000-K14	FBL6001-K14	0,2	15	5m	~	-	49,15 €	Su richiesta
FBL6000-K15	FBL6001-K15	0,2	20	5m	V	-	49,58 €	Su richiesta
FBL6000-K17	FBL6001-K17	0,2	30	5m	-	-	Su richiesta	50,97 €
FBL6000-K18	FBL6001-K18	0,2	40	5m	~	~	52,11 €	52,11 €
Attrezzo								

Forbici per il taglio

FBL-TOOL

211.41 €

<sup>\*</sup>Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm



# Spazzola al metro fibre PP Ø0,3

### Garantisce l'impermeabilità all'esterno

FBL 4005

Spazzola flessibile a listello. Il taalio alla lunghezza desiderata è a vostra cura.

### Applicazioni

- Tenuta.
- Passaggio di cavi
- Guida


### Materiali

- Fibre in polipropilene PP: nessun assorbimento d'acqua, buona resistenza ai prodotti chimici T° d'utilizzo: da -20°C (occasionale) a +80°C
- Base portante in gomma termoplastica: buona resistenza ai raggi UV e all'ozono. Praticamente insensibile alle influenze chimiche T° d'utilizzo: da -40°C a +125°C

- Venduta in tagli da 5 metri
- Taglio unico da 25 metri max.
- Forbici per tagliare le spazzole FRI -TOOL



Fibre in PP



### SCONTI PER OUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Cod Profilo dritto	lice Profilo a 90°	Diametro del filo (mm)	вн	Lunghezza		Stock* Profilo a 90°	Prezze Profilo dritto	o unit. Profilo a 90°
Filo nero striat	Filo nero striato in polipropilene (PP)							
FBL4004-K34		0,3	30	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K35	-	0,3	40	5m	-	-	Su richiesta	-
FBL4004-K36	FBL4005-K31	0,3	50	5m	-	V	Su richiesta	147,48 €
FBL4004-K37	FBL4005-K32	0,3	60	5m	~	-	150,19 €	Su richiesta
FBL4004-K38	-	0,3	70	5m	V	-	165,05 €	-
Attrezzo								
EDI TOOL			Ган	aiai mau il	Analia			011 41 6

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

