Vite a testa svasata piana DIN 7991 Stock Inox DIN

FHCss Inox A2


- ***Materiale:***
  inox 302/304 - A2
- *Cava esagonale*


Utilizzo

- *Ambiente difficile*

Info.

- *La quota B è indicativa e può variare a seconda delle consegne*
- *La quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*






Promemoria del disegnatore

Fresature

Filettatura ØM	ØF (H13) nom.	ØF (H13) max.	T ≈
M3	6,60	6,82	1,60
M4	9,80	10,02	2,65
M5	10,90	11,17	2,70
M6	13,20	13,47	3,30
M8	18,10	18,43	4,55
M10	21,00	21,33	5,00
M12	25,20	25,53	5,85



SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza totale L	B	DK	K	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
FHC3-8/SS/B	M3	0,50	8	-	6	1,6	2,0	500	✔	22,22 €
FHC3-12/SS/B	M3	0,50	12	-	6	1,6	2,0	500	✔	33,94 €
FHC3-16/SS/B	M3	0,50	16	-	6	1,6	2,0	500	✔	34,22 €
FHC3-20/SS/B	M3	0,50	20	-	6	1,6	2,0	500	✔	26,45 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza totale L	B	DK	K	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
FHC4-10/SS/B	M4	0,70	10	-	8	2,3	2,5	500	✔	23,71 €
FHC4-12/SS/B	M4	0,70	12	-	8	2,3	2,5	500	✔	27,21 €
FHC4-16/SS/B	M4	0,70	16	-	8	2,3	2,5	500	✔	21,48 €
FHC4-20/SS/B	M4	0,70	20	-	8	2,3	2,5	500	✔	21,48 €
FHC4-25/SS/B	M4	0,70	25	-	8	2,3	2,5	500	✔	32,70 €
FHC4-30/SS/B	M4	0,70	30	20	8	2,3	2,5	200	✔	18,79 €
FHC5-10/SS/B	M5	0,80	10	-	10	2,8	3,0	500	✔	27,37 €
FHC5-12/SS/B	M5	0,80	12	-	10	2,8	3,0	500	✔	23,32 €
FHC5-16/SS/B	M5	0,80	16	-	10	2,8	3,0	500	✔	30,86 €
FHC5-20/SS/B	M5	0,80	20	-	10	2,8	3,0	500	✔	36,55 €
FHC5-25/SS/B	M5	0,80	25	-	10	2,8	3,0	500	✔	38,20 €
FHC5-30/SS/B	M5	0,80	30	-	10	2,8	3,0	200	✔	18,80 €
FHC5-35/SS/B	M5	0,80	35	22	10	2,8	3,0	200	-	24,09 €
FHC6-10/SS/B	M6	1,00	10	-	12	3,3	4,0	500	✔	44,88 €
FHC6-12/SS/B	M6	1,00	12	-	12	3,3	4,0	500	✔	36,92 €
FHC6-16/SS/B	M6	1,00	16	-	12	3,3	4,0	500	✔	51,06 €
FHC6-20/SS/B	M6	1,00	20	-	12	3,3	4,0	200	✔	17,12 €
FHC6-25/SS/B	M6	1,00	25	-	12	3,3	4,0	200	✔	21,17 €
FHC6-30/SS/B	M6	1,00	30	-	12	3,3	4,0	200	✔	24,70 €
FHC6-35/SS/B	M6	1,00	35	-	12	3,3	4,0	200	✔	24,24 €
FHC6-40/SS/B	M6	1,00	40	-	12	3,3	4,0	200	-	32,04 €
FHC6-45/SS/B	M6	1,00	45	-	12	3,3	4,0	100	-	14,40 €
FHC6-60/SS/B	M6	1,00	60	20	12	3,3	4,0	100	-	22,34 €
FHC6-70/SS/B	M6	1,00	70	20	12	3,3	4,0	100	-	31,78 €
FHC8-16/SS/B	M8	1,25	16	-	16	4,4	5,0	200	✔	28,58 €
FHC8-20/SS/B	M8	1,25	20	-	16	4,4	5,0	200	✔	42,80 €
FHC8-25/SS/B	M8	1,25	25	-	16	4,4	5,0	100	✔	18,04 €
FHC8-30/SS/B	M8	1,25	30	-	16	4,4	5,0	100	✔	21,24 €
FHC8-40/SS/B	M8	1,25	40	-	16	4,4	5,0	100	✔	26,23 €
FHC8-50/SS/B	M8	1,25	50	-	16	4,4	5,0	100	-	36,66 €
FHC10-35/SS/B	M10	1,50	35	-	20	5,5	6,0	100	✔	38,83 €
FHC10-40/SS/B	M10	1,50	40	-	20	5,5	6,0	100	-	34,60 €
FHC10-50/SS/B	M10	1,50	50	32	20	5,5	6,0	100	-	42,35 €
FHC12-30/SS/B	M12	1,75	30	-	24	6,5	8,0	50	-	21,01 €
FHC12-40/SS/B	M12	1,75	40	36	24	6,5	8,0	50	-	26,31 €
FHC12-50/SS/B	M12	1,75	50	36	24	6,5	8,0	50	-	31,15 €
FHC12-60/SS/B	M12	1,75	60	36	24	6,5	8,0	50	-	40,71 €
FHC12-70/SS/B	M12	1,75	70	36	24	6,5	8,0	50	-	45,59 €
FHC12-80/SS/B	M12	1,75	80	36	24	6,5	8,0	50	-	52,93 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm