

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo 1,0

Acciaio C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura

Venduto prealesato



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G1-12/ECO | 12 | 12 | 14 | 9 | 5 | 0,010 | ✓ | 1,86 € |
| G1-13/ECO | 13 | 13 | 15 | 10 | 5 | 0,020 | - | 1,96 € |
| G1-14/ECO | 14 | 14 | 16 | 10 | 6 | 0,020 | ✓ | 2,00 € |
| G1-15/ECO | 15 | 15 | 17 | 12 | 6 | 0,020 | ✓ | 2,13 € |
| G1-16/ECO | 16 | 16 | 18 | 13 | 6 | 0,030 | ✓ | 2,57 € |
| G1-17/ECO | 17 | 17 | 19 | 14 | 8 | 0,030 | - | 2,70 € |
| G1-18/ECO | 18 | 18 | 20 | 15 | 8 | 0,030 | ✓ | 2,70 € |
| G1-19/ECO | 19 | 19 | 21 | 15 | 8 | 0,040 | ✓ | 2,88 € |
| G1-20/ECO | 20 | 20 | 22 | 16 | 8 | 0,040 | ✓ | 3,00 € |
| G1-21/ECO | 21 | 21 | 23 | 16 | 8 | 0,050 | ✓ | 3,00 € |
| G1-22/ECO | 22 | 22 | 24 | 18 | 8 | 0,050 | ✓ | 3,14 € |
| G1-23/ECO | 23 | 23 | 25 | 18 | 8 | 0,060 | - | 3,27 € |
| G1-24/ECO | 24 | 24 | 26 | 20 | 8 | 0,060 | ✓ | 3,58 € |
| G1-25/ECO | 25 | 25 | 27 | 20 | 8 | 0,070 | ✓ | 3,58 € |
| G1-26/ECO | 26 | 26 | 28 | 20 | 8 | 0,070 | ✓ | 3,71 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G1-27/ECO | 27 | 27 | 29 | 20 | 8 | 0,080 | ✓ | 3,71 € |
| G1-28/ECO | 28 | 28 | 30 | 20 | 8 | 0,080 | ✓ | 4,15 € |
| G1-29/ECO | 29 | 29 | 31 | 20 | 8 | 0,090 | - | 4,15 € |
| G1-30/ECO | 30 | 30 | 32 | 20 | 8 | 0,090 | ✓ | 4,28 € |
| G1-31/ECO | 31 | 31 | 33 | 25 | 10 | 0,110 | - | 4,45 € |
| G1-32/ECO | 32 | 32 | 34 | 25 | 10 | 0,120 | ✓ | 4,59 € |
| G1-33/ECO | 33 | 33 | 35 | 25 | 10 | 0,120 | ✓ | 4,59 € |
| G1-34/ECO | 34 | 34 | 36 | 25 | 10 | 0,130 | - | 4,85 € |
| G1-35/ECO | 35 | 35 | 37 | 25 | 10 | 0,140 | ✓ | 5,02 € |
| G1-36/ECO | 36 | 36 | 38 | 25 | 10 | 0,140 | ✓ | 5,19 € |
| G1-37/ECO | 37 | 37 | 39 | 25 | 10 | 0,150 | - | 5,41 € |
| G1-38/ECO | 38 | 38 | 40 | 25 | 10 | 0,160 | ✓ | 5,58 € |
| G1-39/ECO | 39 | 39 | 41 | 25 | 10 | 0,160 | ✓ | 5,63 € |
| G1-40/ECO | 40 | 40 | 42 | 25 | 10 | 0,170 | ✓ | 5,73 € |
| G1-41/ECO | 41 | 41 | 43 | 30 | 10 | 0,190 | - | 5,94 € |
| G1-42/ECO | 42 | 42 | 44 | 30 | 10 | 0,200 | ✓ | 6,29 € |
| G1-43/ECO | 43 | 43 | 45 | 30 | 10 | 0,210 | - | 6,38 € |
| G1-44/ECO | 44 | 44 | 46 | 30 | 10 | 0,220 | - | 6,42 € |
| G1-45/ECO | 45 | 45 | 47 | 30 | 10 | 0,230 | ✓ | 6,78 € |
| G1-46/ECO | 46 | 46 | 48 | 30 | 10 | 0,230 | ✓ | 7,03 € |
| G1-47/ECO | 47 | 47 | 49 | 30 | 10 | 0,240 | - | 7,30 € |
| G1-48/ECO | 48 | 48 | 50 | 30 | 10 | 0,350 | - | 7,38 € |
| G1-49/ECO | 49 | 49 | 51 | 30 | 10 | 0,360 | - | 7,38 € |
| G1-50/ECO | 50 | 50 | 52 | 30 | 12 | 0,260 | ✓ | 7,43 € |
| G1-51/ECO | 51 | 51 | 53 | 40 | 12 | 0,320 | - | 8,31 € |
| G1-52/ECO | 52 | 52 | 54 | 40 | 12 | 0,330 | ✓ | 8,31 € |
| G1-53/ECO | 53 | 53 | 55 | 40 | 12 | 0,330 | ✓ | 8,31 € |
| G1-54/ECO | 54 | 54 | 56 | 40 | 12 | 0,340 | - | 8,31 € |
| G1-55/ECO | 55 | 55 | 57 | 40 | 12 | 0,360 | ✓ | 8,79 € |
| G1-56/ECO | 56 | 56 | 58 | 40 | 12 | 0,370 | - | 9,05 € |
| G1-57/ECO | 57 | 57 | 59 | 40 | 12 | 0,380 | - | 9,31 € |
| G1-58/ECO | 58 | 58 | 60 | 40 | 12 | 0,390 | ✓ | 9,31 € |
| G1-59/ECO | 59 | 59 | 61 | 40 | 12 | 0,400 | - | 9,44 € |
| G1-60/ECO | 60 | 60 | 62 | 40 | 12 | 0,410 | ✓ | 9,79 € |
| G1-61/ECO | 61 | 61 | 63 | 50 | 12 | 0,470 | - | 10,40 € |
| G1-62/ECO | 62 | 62 | 64 | 50 | 12 | 0,490 | ✓ | 10,45 € |
| G1-63/ECO | 63 | 63 | 65 | 50 | 12 | 0,500 | ✓ | 10,54 € |
| G1-64/ECO | 64 | 64 | 66 | 50 | 12 | 0,510 | ✓ | 10,62 € |
| G1-65/ECO | 65 | 65 | 67 | 50 | 12 | 0,520 | ✓ | 10,76 € |
| G1-66/ECO | 66 | 66 | 68 | 50 | 12 | 0,530 | ✓ | 11,42 € |
| G1-67/ECO | 67 | 67 | 69 | 50 | 12 | 0,550 | ✓ | 11,50 € |
| G1-68/ECO | 68 | 68 | 70 | 50 | 12 | 0,560 | ✓ | 11,67 € |
| G1-69/ECO | 69 | 69 | 71 | 50 | 12 | 0,570 | - | 11,81 € |
| G1-70/ECO | 70 | 70 | 72 | 50 | 12 | 0,580 | ✓ | 11,94 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo 1,5

Acier C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura

Venduto prealesato



SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitive | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G1.5-12/ECO | 12 | 18,0 | 21,0 | 14 | 8 | 0,040 | ✓ | 2,70 € |
| G1.5-13/ECO | 13 | 19,5 | 22,5 | 14 | 8 | 0,050 | - | 3,00 € |
| G1.5-14/ECO | 14 | 21,0 | 24,0 | 17 | 8 | 0,060 | ✓ | 3,32 € |
| G1.5-15/ECO | 15 | 22,5 | 25,5 | 18 | 8 | 0,070 | ✓ | 3,58 € |
| G1.5-16/ECO | 16 | 24,0 | 27,0 | 20 | 8 | 0,080 | ✓ | 3,71 € |
| G1.5-17/ECO | 17 | 25,5 | 28,5 | 20 | 8 | 0,090 | ✓ | 4,15 € |
| G1.5-18/ECO | 18 | 27,0 | 30,0 | 20 | 8 | 0,100 | - | 4,32 € |
| G1.5-19/ECO | 19 | 28,5 | 31,5 | 20 | 8 | 0,100 | ✓ | 4,45 € |
| G1.5-20/ECO | 20 | 30,0 | 33,0 | 25 | 8 | 0,130 | ✓ | 4,59 € |
| G1.5-21/ECO | 21 | 31,5 | 34,5 | 25 | 10 | 0,130 | ✓ | 5,02 € |
| G1.5-22/ECO | 22 | 33,0 | 36,0 | 25 | 10 | 0,140 | ✓ | 5,29 € |
| G1.5-23/ECO | 23 | 34,5 | 37,5 | 25 | 10 | 0,160 | - | 5,58 € |
| G1.5-24/ECO | 24 | 36,0 | 39,0 | 25 | 10 | 0,170 | ✓ | 5,73 € |
| G1.5-25/ECO | 25 | 37,5 | 40,5 | 25 | 10 | 0,180 | ✓ | 6,21 € |
| G1.5-26/ECO | 26 | 39,0 | 42,0 | 30 | 12 | 0,200 | ✓ | 6,38 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

| Code | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G1.5-27/ECO | 27 | 40,5 | 43,5 | 30 | 12 | 0,220 | ✓ | 6,78 € |
| G1.5-28/ECO | 28 | 42,0 | 45,0 | 30 | 12 | 0,230 | ✓ | 6,94 € |
| G1.5-29/ECO | 29 | 43,5 | 46,5 | 30 | 12 | 0,240 | ✓ | 7,17 € |
| G1.5-30/ECO | 30 | 45,0 | 48,0 | 30 | 12 | 0,260 | ✓ | 7,66 € |
| G1.5-31/ECO | 31 | 46,5 | 49,5 | 35 | 12 | 0,300 | ✓ | 8,03 € |
| G1.5-32/ECO | 32 | 48,0 | 51,0 | 35 | 12 | 0,310 | ✓ | 8,18 € |
| G1.5-33/ECO | 33 | 49,5 | 52,5 | 35 | 12 | 0,330 | - | 8,61 € |
| G1.5-34/ECO | 34 | 51,0 | 54,0 | 35 | 12 | 0,340 | - | 8,79 € |
| G1.5-35/ECO | 35 | 52,5 | 55,5 | 35 | 12 | 0,360 | ✓ | 9,05 € |
| G1.5-36/ECO | 36 | 54,0 | 57,0 | 35 | 12 | 0,370 | ✓ | 9,31 € |
| G1.5-37/ECO | 37 | 55,5 | 58,5 | 40 | 12 | 0,420 | - | 9,88 € |
| G1.5-38/ECO | 38 | 57,0 | 60,0 | 40 | 12 | 0,440 | ✓ | 10,18 € |
| G1.5-39/ECO | 39 | 58,5 | 61,5 | 40 | 12 | 0,460 | - | 10,40 € |
| G1.5-40/ECO | 40 | 60,0 | 63,0 | 40 | 12 | 0,480 | ✓ | 10,80 € |
| G1.5-41/ECO | 41 | 61,5 | 64,5 | 50 | 14 | 0,500 | - | 11,32 € |
| G1.5-42/ECO | 42 | 63,0 | 66,0 | 50 | 14 | 0,590 | ✓ | 11,50 € |
| G1.5-43/ECO | 43 | 64,5 | 67,5 | 50 | 14 | 0,610 | - | 12,42 € |
| G1.5-44/ECO | 44 | 66,0 | 69,0 | 50 | 14 | 0,630 | ✓ | 12,55 € |
| G1.5-45/ECO | 45 | 67,5 | 70,5 | 50 | 14 | 0,650 | ✓ | 12,68 € |
| G1.5-46/ECO | 46 | 69,0 | 72,0 | 50 | 14 | 0,660 | - | 13,39 € |
| G1.5-47/ECO | 47 | 70,5 | 73,5 | 50 | 14 | 0,700 | - | 13,68 € |
| G1.5-48/ECO | 48 | 72,0 | 75,0 | 50 | 14 | 0,700 | ✓ | 13,95 € |
| G1.5-49/ECO | 49 | 73,5 | 76,5 | 50 | 14 | 0,730 | - | 14,12 € |
| G1.5-50/ECO | 50 | 75,0 | 78,0 | 50 | 14 | 0,760 | ✓ | 15,00 € |
| G1.5-51/ECO | 51 | 76,5 | 79,5 | 60 | 15 | 0,860 | - | 15,13 € |
| G1.5-52/ECO | 52 | 78,0 | 81,0 | 60 | 15 | 0,890 | - | 15,32 € |
| G1.5-53/ECO | 53 | 79,5 | 82,5 | 60 | 15 | 0,910 | ✓ | 16,32 € |
| G1.5-54/ECO | 54 | 81,0 | 84,0 | 60 | 15 | 0,940 | ✓ | 16,71 € |
| G1.5-55/ECO | 55 | 82,5 | 85,5 | 60 | 15 | 0,960 | ✓ | 16,89 € |
| G1.5-56/ECO | 56 | 84,0 | 87,0 | 60 | 15 | 0,980 | - | 17,76 € |
| G1.5-57/ECO | 57 | 85,5 | 88,5 | 60 | 15 | 1,000 | - | 17,98 € |
| G1.5-58/ECO | 58 | 87,0 | 90,0 | 60 | 15 | 1,030 | ✓ | 18,20 € |
| G1.5-59/ECO | 59 | 88,5 | 91,5 | 60 | 15 | 1,060 | - | 18,42 € |
| G1.5-60/ECO | 60 | 90,0 | 93,0 | 60 | 15 | 1,090 | ✓ | 19,43 € |
| G1.5-61/ECO | 61 | 91,5 | 94,5 | 70 | 20 | 1,220 | - | 19,73 € |
| G1.5-62/ECO | 62 | 93,0 | 96,0 | 70 | 20 | 1,250 | ✓ | 19,92 € |
| G1.5-63/ECO | 63 | 94,5 | 97,5 | 70 | 20 | 1,280 | ✓ | 20,87 € |
| G1.5-64/ECO | 64 | 96,0 | 99,0 | 70 | 20 | 1,310 | - | 21,17 € |
| G1.5-65/ECO | 65 | 97,5 | 100,5 | 70 | 20 | 1,340 | ✓ | 21,35 € |
| G1.5-66/ECO | 66 | 99,0 | 102,0 | 70 | 20 | 1,370 | - | 22,49 € |
| G1.5-67/ECO | 67 | 100,5 | 103,5 | 70 | 20 | 1,400 | - | 22,62 € |
| G1.5-68/ECO | 68 | 102,0 | 105,0 | 70 | 20 | 1,430 | ✓ | 23,06 € |
| G1.5-69/ECO | 69 | 103,5 | 106,5 | 70 | 20 | 1,460 | - | 23,06 € |
| G1.5-70/ECO | 70 | 105,0 | 108,0 | 70 | 20 | 1,500 | ✓ | 24,07 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo 2,0

Acciaio C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura

Venduto prealesato



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G2-12/ECO | 12 | 24 | 28 | 18 | 10 | 0,080 | ✓ | 3,58 € |
| G2-13/ECO | 13 | 26 | 30 | 19 | 10 | 0,100 | - | 3,84 € |
| G2-14/ECO | 14 | 28 | 32 | 20 | 10 | 0,120 | ✓ | 4,15 € |
| G2-15/ECO | 15 | 30 | 34 | 22 | 10 | 0,140 | ✓ | 4,45 € |
| G2-16/ECO | 16 | 32 | 36 | 24 | 10 | 0,160 | ✓ | 5,15 € |
| G2-17/ECO | 17 | 34 | 38 | 25 | 10 | 0,180 | ✓ | 5,15 € |
| G2-18/ECO | 18 | 36 | 40 | 25 | 10 | 0,190 | ✓ | 5,41 € |
| G2-19/ECO | 19 | 38 | 42 | 25 | 10 | 0,210 | ✓ | 5,73 € |
| G2-20/ECO | 20 | 40 | 44 | 30 | 10 | 0,260 | ✓ | 6,29 € |
| G2-21/ECO | 21 | 42 | 46 | 30 | 12 | 0,270 | ✓ | 6,42 € |
| G2-22/ECO | 22 | 44 | 48 | 30 | 12 | 0,290 | ✓ | 7,03 € |
| G2-23/ECO | 23 | 46 | 50 | 30 | 12 | 0,310 | - | 7,38 € |
| G2-24/ECO | 24 | 48 | 52 | 35 | 12 | 0,360 | ✓ | 7,95 € |
| G2-25/ECO | 25 | 50 | 54 | 35 | 12 | 0,390 | ✓ | 8,31 € |
| G2-26/ECO | 26 | 52 | 56 | 40 | 12 | 0,450 | ✓ | 8,61 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|-----|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-----------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G2-27/ECO | 27 | 54 | 58 | 40 | 12 | 0,470 | ✓ | 9,31 € |
| G2-28/ECO | 28 | 56 | 60 | 40 | 12 | 0,500 | ✓ | 9,53 € |
| G2-29/ECO | 29 | 58 | 62 | 40 | 14 | 0,520 | - | 9,97 € |
| G2-30/ECO | 30 | 60 | 64 | 40 | 14 | 0,550 | ✓ | 10,40 € |
| G2-31/ECO | 31 | 62 | 66 | 45 | 14 | 0,610 | ✓ | 10,76 € |
| G2-32/ECO | 32 | 64 | 68 | 45 | 14 | 0,650 | ✓ | 11,42 € |
| G2-33/ECO | 33 | 66 | 70 | 45 | 14 | 0,680 | ✓ | 11,67 € |
| G2-34/ECO | 34 | 68 | 72 | 45 | 14 | 0,710 | ✓ | 12,25 € |
| G2-35/ECO | 35 | 70 | 74 | 45 | 14 | 0,740 | ✓ | 12,55 € |
| G2-36/ECO | 36 | 72 | 76 | 45 | 14 | 0,780 | ✓ | 12,68 € |
| G2-37/ECO | 37 | 74 | 78 | 50 | 14 | 0,860 | - | 13,68 € |
| G2-38/ECO | 38 | 76 | 80 | 50 | 14 | 0,900 | ✓ | 13,95 € |
| G2-39/ECO | 39 | 78 | 82 | 50 | 14 | 0,930 | ✓ | 14,52 € |
| G2-40/ECO | 40 | 80 | 84 | 50 | 14 | 0,970 | ✓ | 15,13 € |
| G2-41/ECO | 41 | 82 | 86 | 60 | 16 | 1,050 | - | 15,53 € |
| G2-42/ECO | 42 | 84 | 88 | 60 | 16 | 1,090 | ✓ | 16,49 € |
| G2-43/ECO | 43 | 86 | 90 | 60 | 16 | 1,130 | - | 17,32 € |
| G2-44/ECO | 44 | 88 | 92 | 60 | 16 | 1,230 | ✓ | 17,76 € |
| G2-45/ECO | 45 | 90 | 94 | 60 | 16 | 1,270 | ✓ | 18,16 € |
| G2-46/ECO | 46 | 92 | 96 | 60 | 16 | 1,310 | ✓ | 19,43 € |
| G2-47/ECO | 47 | 94 | 98 | 60 | 16 | 1,480 | ✓ | 20,92 € |
| G2-48/ECO | 48 | 96 | 100 | 70 | 16 | 1,530 | ✓ | 22,62 € |
| G2-49/ECO | 49 | 98 | 102 | 70 | 16 | 1,570 | ✓ | 23,80 € |
| G2-50/ECO | 50 | 100 | 104 | 70 | 16 | 1,620 | ✓ | 24,81 € |
| G2-51/ECO | 51 | 102 | 106 | 70 | 20 | 1,670 | - | 25,12 € |
| G2-52/ECO | 52 | 104 | 108 | 70 | 20 | 1,720 | - | 26,17 € |
| G2-53/ECO | 53 | 106 | 110 | 70 | 20 | 1,780 | - | 27,09 € |
| G2-54/ECO | 54 | 108 | 112 | 70 | 20 | 1,830 | ✓ | 26,74 € |
| G2-55/ECO | 55 | 110 | 114 | 70 | 20 | 1,880 | ✓ | 28,67 € |
| G2-56/ECO | 56 | 112 | 116 | 70 | 20 | 1,940 | - | 31,12 € |
| G2-57/ECO | 57 | 114 | 118 | 70 | 20 | 1,990 | - | 31,99 € |
| G2-58/ECO | 58 | 116 | 120 | 70 | 20 | 2,050 | ✓ | 33,04 € |
| G2-59/ECO | 59 | 118 | 122 | 70 | 20 | 2,110 | - | 33,79 € |
| G2-60/ECO | 60 | 120 | 124 | 70 | 20 | 2,160 | ✓ | 34,48 € |
| G2-61/ECO | 61 | 122 | 126 | 80 | 20 | 2,360 | - | 35,19 € |
| G2-62/ECO | 62 | 124 | 128 | 80 | 20 | 2,420 | ✓ | 36,93 € |
| G2-63/ECO | 63 | 126 | 130 | 80 | 20 | 2,480 | - | 37,51 € |
| G2-64/ECO | 64 | 128 | 132 | 80 | 20 | 2,550 | - | 38,73 € |
| G2-65/ECO | 65 | 130 | 134 | 80 | 20 | 2,610 | ✓ | 40,44 € |
| G2-66/ECO | 66 | 132 | 136 | 80 | 20 | 2,670 | ✓ | 41,14 € |
| G2-67/ECO | 67 | 134 | 138 | 80 | 20 | 2,740 | - | 41,32 € |
| G2-68/ECO | 68 | 136 | 140 | 80 | 20 | 2,810 | - | 41,53 € |
| G2-69/ECO | 69 | 138 | 142 | 80 | 20 | 2,870 | - | 41,53 € |
| G2-70/ECO | 70 | 140 | 144 | 80 | 20 | 2,940 | ✓ | 41,85 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Ingranaggio dritto acciaio



Module 2,5

Acciaio C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura

Venduto prealesato



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Prezzo | |
|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-------------------|
| | | | | | | | Stock* | Unit. da 1 a 3 |
| G2.5-12/ECO | 12 | 30,0 | 35,0 | 22 | 10 | 0,170 | - | 5,63 € |
| G2.5-13/ECO | 13 | 32,5 | 37,5 | 25 | 10 | 0,210 | - | 6,06 € |
| G2.5-14/ECO | 14 | 35,0 | 40,0 | 28 | 10 | 0,250 | ✓ | 6,29 € |
| G2.5-15/ECO | 15 | 37,5 | 42,5 | 30 | 10 | 0,300 | ✓ | 7,07 € |
| G2.5-16/ECO | 16 | 40,0 | 45,0 | 32 | 12 | 0,330 | ✓ | 7,51 € |
| G2.5-17/ECO | 17 | 42,5 | 47,5 | 35 | 12 | 0,380 | ✓ | 7,95 € |
| G2.5-18/ECO | 18 | 45,0 | 50,0 | 35 | 12 | 0,420 | ✓ | 8,22 € |
| G2.5-19/ECO | 19 | 47,5 | 52,5 | 35 | 12 | 0,450 | - | 8,37 € |
| G2.5-20/ECO | 20 | 50,0 | 55,0 | 40 | 14 | 0,540 | ✓ | 9,79 € |
| G2.5-21/ECO | 21 | 52,5 | 57,5 | 40 | 14 | 0,560 | - | 10,06 € |
| G2.5-22/ECO | 22 | 55,0 | 60,0 | 45 | 14 | 0,660 | ✓ | 11,06 € |
| G2.5-23/ECO | 23 | 57,5 | 62,5 | 45 | 14 | 0,700 | ✓ | 11,42 € |
| G2.5-24/ECO | 24 | 60,0 | 65,0 | 45 | 14 | 0,740 | ✓ | 11,94 € |
| G2.5-25/ECO | 25 | 62,5 | 67,5 | 50 | 14 | 0,850 | ✓ | 12,55 € |
| G2.5-26/ECO | 26 | 65,0 | 70,0 | 50 | 14 | 0,900 | - | 13,83 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel

SCONTI PER QUANTITÀ

| | | | |
|------------|--------|-----|--------------|
| Qtà | 1+ | 4+ | 10+ |
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Prealesaggio | Peso (kg) | Stock* | Prezzo Unit. da 1 a 3 |
|-------------|------------|-----------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|--------|-----------------------------|
| G2.5-27/ECO | 27 | 67,5 | 72,5 | 50 | 14 | 0,950 | - | 14,88 € |
| G2.5-28/ECO | 28 | 70,0 | 75,0 | 50 | 14 | 1,000 | ✓ | 16,14 € |
| G2.5-29/ECO | 29 | 72,5 | 77,5 | 50 | 14 | 1,060 | - | 17,15 € |
| G2.5-30/ECO | 30 | 75,0 | 80,0 | 55 | 16 | 1,180 | ✓ | 18,07 € |
| G2.5-31/ECO | 31 | 77,5 | 82,5 | 55 | 16 | 1,220 | ✓ | 18,20 € |
| G2.5-32/ECO | 32 | 80,0 | 85,0 | 55 | 16 | 1,280 | ✓ | 20,29 € |
| G2.5-33/ECO | 33 | 82,5 | 87,5 | 55 | 16 | 1,340 | - | 20,73 € |
| G2.5-34/ECO | 34 | 85,0 | 90,0 | 55 | 16 | 1,410 | - | 22,18 € |
| G2.5-35/ECO | 35 | 87,5 | 92,5 | 60 | 16 | 1,540 | ✓ | 22,62 € |
| G2.5-36/ECO | 36 | 90,0 | 95,0 | 60 | 16 | 1,610 | - | 24,37 € |
| G2.5-37/ECO | 37 | 92,5 | 97,5 | 60 | 16 | 1,680 | - | 25,25 € |
| G2.5-38/ECO | 38 | 95,0 | 100,0 | 60 | 16 | 1,750 | ✓ | 27,52 € |
| G2.5-39/ECO | 39 | 97,5 | 102,5 | 60 | 16 | 1,830 | - | 28,75 € |
| G2.5-40/ECO | 40 | 100,0 | 105,0 | 70 | 20 | 2,060 | ✓ | 29,98 € |
| G2.5-41/ECO | 41 | 102,5 | 107,5 | 70 | 20 | 2,140 | - | 33,04 € |
| G2.5-42/ECO | 42 | 105,0 | 110,0 | 70 | 20 | 2,220 | - | 34,19 € |
| G2.5-43/ECO | 43 | 107,5 | 112,5 | 70 | 20 | 2,300 | - | 35,24 € |
| G2.5-44/ECO | 44 | 110,0 | 115,0 | 70 | 20 | 2,380 | - | 36,06 € |
| G2.5-45/ECO | 45 | 112,5 | 117,5 | 70 | 20 | 2,470 | ✓ | 36,93 € |
| G2.5-46/ECO | 46 | 115,0 | 120,0 | 70 | 20 | 2,520 | - | 37,51 € |
| G2.5-47/ECO | 47 | 117,5 | 122,5 | 80 | 20 | 2,800 | - | 38,73 € |
| G2.5-48/ECO | 48 | 120,0 | 125,0 | 80 | 20 | 2,880 | - | 37,07 € |
| G2.5-49/ECO | 49 | 122,5 | 127,5 | 80 | 20 | 2,980 | - | 41,14 € |
| G2.5-50/ECO | 50 | 125,0 | 130,0 | 80 | 20 | 3,070 | ✓ | 44,16 € |
| G2.5-51/ECO | 51 | 127,5 | 132,5 | 90 | 20 | 3,170 | - | 45,04 € |
| G2.5-52/ECO | 52 | 130,0 | 135,0 | 90 | 20 | 3,480 | - | 45,78 € |
| G2.5-53/ECO | 53 | 132,5 | 137,5 | 90 | 20 | 3,580 | - | 46,39 € |
| G2.5-54/ECO | 54 | 135,0 | 140,0 | 90 | 20 | 3,680 | - | 47,83 € |
| G2.5-55/ECO | 55 | 137,5 | 142,5 | 90 | 20 | 3,780 | ✓ | 49,99 € |
| G2.5-56/ECO | 56 | 140,0 | 145,0 | 100 | 20 | 4,130 | - | 50,90 € |
| G2.5-57/ECO | 57 | 142,5 | 147,5 | 100 | 20 | 4,230 | - | 54,59 € |
| G2.5-58/ECO | 58 | 145,0 | 150,0 | 100 | 20 | 4,340 | - | 58,00 € |
| G2.5-59/ECO | 59 | 147,5 | 152,5 | 100 | 20 | 4,460 | - | 61,54 € |
| G2.5-60/ECO | 60 | 150,0 | 155,0 | 100 | 20 | 4,570 | ✓ | 65,13 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm