



Ingranaggio dritto in acciaio

Modulo 1,25

Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/min.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	3,80	18	1,90	1,52
kW	0,40	1,89	0,19	0,16

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
						G	PG		G	PG
G1.25-9	9	12,50	15,00	15,00	6	0,019	0,006	-	83,05 €	Su richiesta
G1.25-10	10	13,75	16,25	16,25	6	0,024	0,007	✓	25,44 €	
G1.25-11	11	15,00	17,50	17,50	6	0,029	0,009	-	25,44 €	
G1.25-12	12	15,00	17,50	17,50	6	0,029	0,009	✓	25,44 €	
G1.25-13	13	16,25	18,75	18,25	6	0,032	0,011	-	26,63 €	
G1.25-14	14	17,50	20,00	20,00	6	0,039	0,013	✓	27,10 €	
G1.25-15	15	18,75	21,25	12,00	6	0,023	0,015	-	27,56 €	
G1.25-16	16	20,00	22,50	12,00	8	0,022	0,016	✓	28,52 €	
G1.25-17	17	21,25	23,75	12,00	8	0,024	0,019	✓	29,25 €	
G1.25-18	18	22,50	25,00	15,00	8	0,033	0,021	-	29,96 €	
G1.25-19	19	23,75	26,25	15,00	8	0,036	0,024	-	31,17 €	
G1.25-20	20	25,00	27,50	15,00	8	0,039	0,027	✓	31,59 €	
G1.25-21	21	26,25	28,75	15,00	8	0,042	0,030	-	32,05 €	
G1.25-22	22	27,50	30,00	15,00	8	0,045	0,033	✓	32,34 €	
G1.25-23	23	28,75	31,25	15,00	8	0,048	0,037	-	32,73 €	
G1.25-24	24	30,00	32,50	15,00	8	0,052	0,040	-	33,30 €	
G1.25-25	25	31,25	33,75	15,00	8	0,055	0,044	-	34,02 €	
G1.25-26	26	32,50	35,00	15,00	8	0,059	0,048	-	34,42 €	
G1.25-27	27	33,75	36,25	15,00	8	0,063	0,052	-	35,19 €	
G1.25-28	28	35,00	37,50	15,00	8	0,067	0,056	-	36,71 €	
G1.25-29	29	36,25	38,75	15,00	8	0,072	0,060	-	37,68 €	
G1.25-30	30	37,50	40,00	20,00	8	0,089	0,065	-	38,93 €	
G1.25-31	31	38,75	41,25	20,00	8	0,093	0,069	-	39,73 €	
G1.25-32	32	40,00	42,50	20,00	8	0,098	0,074	✓	40,53 €	
G1.25-33	33	41,25	43,75	20,00	8	0,103	0,079	-	41,30 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Codice	Z	OP	OD	OM	OA	Pesi (kg)		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5	
	Denti	Primitivo	Esterno	Mozzo	Alesaggio	G	PG		G	PG
G1.25-34	34	42,50	45,00	20,00	8	0,108	0,084	✓	41,84	€
G1.25-35	35	43,75	46,25	20,00	8	0,113	0,089	-	42,77	€
G1.25-36	36	45,00	47,50	20,00	8	0,119	0,094	✓	43,31	€
G1.25-37	37	46,25	48,75	20,00	8	0,124	0,100	-	43,73	€
G1.25-38	38	47,50	50,00	20,00	8	0,130	0,105	-	44,21	€
G1.25-39	39	48,75	51,25	20,00	8	0,135	0,111	-	44,80	€
G1.25-40	40	50,00	52,50	30,00	10	0,173	0,115	✓	45,09	€
G1.25-41	41	51,25	53,75	30,00	10	0,179	0,121	✓	45,29	€
G1.25-42	42	52,50	55,00	30,00	10	0,185	0,128	-	45,49	€
G1.25-43	43	53,75	56,25	30,00	10	0,192	0,134	-	45,79	€
G1.25-44	44	55,00	57,50	30,00	10	0,198	0,141	-	45,96	€
G1.25-45	45	56,25	58,75	30,00	10	0,205	0,147	✓	46,17	€
G1.25-46	46	57,50	60,00	30,00	10	0,212	0,154	-	46,31	€
G1.25-47	47	58,75	61,25	30,00	10	0,219	0,161	-	46,61	€
G1.25-48	48	60,00	62,50	30,00	10	0,226	0,168	-	46,77	€
G1.25-49	49	61,25	63,75	30,00	10	0,233	0,176	-	47,78	€
G1.25-50	50	62,50	65,00	30,00	10	0,241	0,183	✓	48,17	€
G1.25-51	51	63,75	66,25	30,00	10	0,248	0,191	-	48,66	€
G1.25-52	52	65,00	67,50	30,00	10	0,256	0,198	-	49,13	€
G1.25-53	53	66,25	68,75	30,00	10	0,264	0,206	-	49,59	€
G1.25-54	54	67,50	70,00	30,00	10	0,272	0,214	-	49,90	€
G1.25-55	55	68,75	71,25	30,00	10	0,280	0,222	-	50,25	€
G1.25-56	56	70,00	72,50	30,00	10	0,288	0,231	-	52,46	€
G1.25-57	57	71,25	73,75	30,00	10	0,297	0,239	-	54,92	€
G1.25-58	58	72,50	75,00	30,00	10	0,306	0,248	-	55,64	€
G1.25-59	59	73,75	76,25	30,00	10	0,314	0,257	-	56,87	€
G1.25-60	60	75,00	77,50	30,00	10	0,323	0,266	-	58,13	€
G1.25-61	61	76,25	78,75	30,00	10	0,332	0,275	-	58,65	€
G1.25-62	62	77,50	80,00	30,00	10	0,342	0,284	-	59,51	€
G1.25-63	63	78,75	81,25	30,00	10	0,351	0,293	-	60,10	€
G1.25-64	64	80,00	82,50	30,00	10	0,361	0,303	-	60,77	€
G1.25-65	65	81,25	83,75	30,00	10	0,370	0,313	-	61,60	€
G1.25-66	66	82,50	85,00	30,00	10	0,380	0,322	-	62,47	€
G1.25-68	68	85,00	87,50	30,00	10	0,400	0,343	-	63,92	€
G1.25-70	70	87,50	90,00	30,00	10	0,421	0,363	✓	65,08	€
G1.25-72	72	90,00	92,50	30,00	10	0,442	0,385	-	65,42	€
G1.25-73	73	91,25	93,75	30,00	10	0,453	0,396	-	65,72	€
G1.25-74	74	92,50	95,00	30,00	10	0,464	0,407	-	66,10	€
G1.25-76	76	95,00	97,50	30,00	10	0,487	0,429	-	67,27	€
G1.25-78	78	97,50	100,00	30,00	10	0,510	0,452	-	69,60	€
G1.25-80	80	100,00	102,50	30,00	10	0,534	0,476	-	74,21	€
G1.25-84	84	105,00	107,50	30,00	10	0,583	0,525	-	74,87	€
G1.25-88	88	110,00	112,50	30,00	10	0,635	0,577	-	82,30	€
G1.25-90	90	112,50	115,00	30,00	10	0,661	0,604	-	83,05	€
G1.25-96	96	120,00	122,50	30,00	12	0,745	0,688	-	95,57	€
G1.25-100	100	125,00	127,50	30,00	12	0,804	0,746	-	97,08	€
G1.25-112	112	140,00	142,50	30,00	12	0,995	0,938	-	107,42	€
G1.25-120	120	150,00	152,50	40,00	15	1,135	1,077	-	114,92	€
G1.25-130	130	162,50	165,00	40,00	15	1,323	1,265	-	128,08	€
G1.25-140	140	175,00	177,50	40,00	15	1,525	1,468	-	138,40	€

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

G1.25-142 142 177,50 180,00 **Dimensioni: contattateci** **Su richiesta**

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm