


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



Venduto prealesato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
G4-12/ECO	12	48	56	35	14	✓	11,76 €
G4-13/ECO	13	52	60	40	14	✓	13,71 €
G4-14/ECO	14	56	64	45	14	✓	15,59 €
G4-15/ECO	15	60	68	45	14	✓	17,67 €
G4-16/ECO	16	64	72	50	15	✓	20,33 €
G4-17/ECO	17	68	76	50	15	✓	22,76 €
G4-18/ECO	18	72	80	50	15	✓	24,22 €
G4-19/ECO	19	76	84	60	15	✓	24,86 €
G4-20/ECO	20	80	88	60	15	✓	26,69 €
G4-21/ECO	21	84	92	70	20	✓	27,86 €
G4-22/ECO	22	88	96	70	20	✓	30,44 €
G4-23/ECO	23	92	100	75	20	✓	33,89 €
G4-24/ECO	24	96	104	75	20	✓	35,96 €
G4-25/ECO	25	100	108	75	20	✓	37,97 €
G4-26/ECO	26	104	112	75	20	✓	40,40 €
G4-27/ECO	27	108	116	75	20	✓	44,59 €
G4-28/ECO	28	112	120	75	20	✓	47,21 €
G4-29/ECO	29	116	124	75	20	✓	48,78 €
G4-30/ECO	30	120	128	75	20	✓	51,82 €
G4-31/ECO	31	124	132	80	20	✓	52,91 €
G4-32/ECO	32	128	136	80	20	✓	54,76 €
G4-33/ECO	33	132	140	80	20	✓	57,43 €
G4-34/ECO	34	136	144	80	20	✓	60,03 €
G4-35/ECO	35	140	148	80	20	✓	62,60 €
G4-36/ECO	36	144	152	80	20	✓	70,74 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm