

Ingranaggio dritto in acciaio





Modulo 4,0

Acciaio 20NCD2



- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min



| Indicazione di coppia e di potenza | | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|-------|
| Per 50 denti a 1000 giri/mn. | | | | |
| | 20NCD2 Z10CNF18.09 | 20NCD2 temprato | ottone | fibra |
| Nm | 200 | 953 | 100 | 80 |
| kW | 20,88 | 99,96 | 10,44 | 8,20 |

SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 4+ | 20+ |
|-----|--------|-----|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | Su richiesta |

| Codice | Z Denti | ØP Primitivo | ØD Esterno | ØM Mozzo | ØA Alesaggio | Pesi (kg) | | Prezzo Unit. da 1 a 3 | |
|--------|------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|-------|-----------------------|----|
| | | | | | | G | PG | G | PG |
| G4-9 | 9 | 40,00 | 48,00 | 30 | 20 | 0,349 | 0,288 | 32,59 € | |
| G4-10 | 10 | 44,00 | 52,00 | 34 | 20 | 0,460 | 0,369 | 32,59 € | |
| G4-11 | 11 | 48,00 | 56,00 | 38 | 25 | 0,502 | 0,404 | 32,59 € | |
| G4-12 | 12 | 48,00 | 56,00 | 38 | 25 | 0,502 | 0,404 | 33,32 € | |
| G4-13 | 13 | 52,00 | 60,00 | 38 | 25 | 0,598 | 0,500 | 35,17 € | |
| G4-14 | 14 | 56,00 | 64,00 | 40 | 25 | 0,721 | 0,604 | 37,71 € | |
| G4-15 | 15 | 60,00 | 68,00 | 40 | 25 | 0,832 | 0,715 | 42,81 € | |
| G4-16 | 16 | 64,00 | 72,00 | 50 | 25 | 1,060 | 0,834 | 47,47 € | |
| G4-17 | 17 | 68,00 | 76,00 | 50 | 25 | 1,187 | 0,961 | 50,04 € | |
| G4-18 | 18 | 72,00 | 80,00 | 50 | 25 | 1,321 | 1,096 | 52,57 € | |
| G4-19 | 19 | 76,00 | 84,00 | 50 | 25 | 1,464 | 1,238 | 54,53 € | |
| G4-20 | 20 | 80,00 | 88,00 | 50 | 25 | 1,614 | 1,388 | 57,14 € | |
| G4-21 | 21 | 84,00 | 92,00 | 50 | 25 | 1,771 | 1,546 | 59,20 € | |
| G4-22 | 22 | 88,00 | 96,00 | 50 | 25 | 1,937 | 1,711 | 62,31 € | |
| G4-23 | 23 | 92,00 | 100,00 | 50 | 25 | 2,110 | 1,884 | 63,53 € | |
| G4-24 | 24 | 96,00 | 104,00 | 50 | 25 | 2,291 | 2,065 | 64,76 € | |
| G4-25 | 25 | 100,00 | 108,00 | 80 | 30 | 2,849 | 2,188 | 67,35 € | |
| G4-26 | 26 | 104,00 | 112,00 | 80 | 30 | 3,045 | 2,384 | 70,16 € | |
| G4-27 | 27 | 108,00 | 116,00 | 80 | 30 | 3,249 | 2,588 | 73,24 € | |
| G4-28 | 28 | 112,00 | 120,00 | 80 | 30 | 3,460 | 2,799 | 76,05 € | |
| G4-29 | 29 | 116,00 | 124,00 | 80 | 30 | 3,680 | 3,018 | 78,67 € | |
| G4-30 | 30 | 120,00 | 128,00 | 80 | 30 | 3,907 | 3,245 | 81,51 € | |

Su richiesta

Dimensioni in mm

| Codice | Z | ØP | ØD | ØM | ØA | Pesi (kg) | | Prezzo Unit. da 1 a 3 | |
|--------|-------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|--------|-----------------------|----|
| | Denti | Primitivo | Esterno | Mozzo | Alesaggio | G | PG | G | PG |
| G4-31 | 31 | 124,00 | 132,00 | 80 | 30 | 4,141 | 3,480 | 86,92 | € |
| G4-32 | 32 | 128,00 | 136,00 | 80 | 30 | 4,383 | 3,722 | 92,03 | € |
| G4-33 | 33 | 132,00 | 140,00 | 80 | 30 | 4,633 | 3,972 | 102,11 | € |
| G4-34 | 34 | 136,00 | 144,00 | 80 | 30 | 4,891 | 4,230 | 105,30 | € |
| G4-35 | 35 | 140,00 | 148,00 | 80 | 30 | 5,157 | 4,495 | 115,71 | € |
| G4-36 | 36 | 144,00 | 152,00 | 80 | 30 | 5,430 | 4,769 | 120,94 | € |
| G4-37 | 37 | 148,00 | 156,00 | 80 | 30 | 5,710 | 5,049 | 128,19 | € |
| G4-38 | 38 | 152,00 | 160,00 | 80 | 30 | 5,999 | 5,338 | 130,15 | € |
| G4-39 | 39 | 156,00 | 164,00 | 80 | 30 | 6,295 | 5,634 | 137,42 | € |
| G4-40 | 40 | 160,00 | 168,00 | 80 | 30 | 6,599 | 5,938 | 142,01 | € |
| G4-41 | 41 | 164,00 | 172,00 | 80 | 30 | 6,911 | 6,249 | 147,40 | € |
| G4-42 | 42 | 168,00 | 176,00 | 80 | 30 | 7,230 | 6,569 | 160,80 | € |
| G4-43 | 43 | 172,00 | 180,00 | 80 | 30 | 7,557 | 6,896 | 163,48 | € |
| G4-44 | 44 | 176,00 | 184,00 | 80 | 30 | 7,891 | 7,230 | 166,26 | € |
| G4-45 | 45 | 180,00 | 188,00 | 80 | 30 | 8,234 | 7,573 | 168,99 | € |
| G4-46 | 46 | 184,00 | 192,00 | 80 | 30 | 8,584 | 7,923 | 170,95 | € |
| G4-47 | 47 | 188,00 | 196,00 | 80 | 30 | 8,941 | 8,280 | 172,89 | € |
| G4-48 | 48 | 192,00 | 200,00 | 80 | 30 | 9,307 | 8,646 | 174,83 | € |
| G4-49 | 49 | 196,00 | 204,00 | 80 | 30 | 9,680 | 9,019 | 215,10 | € |
| G4-50 | 50 | 200,00 | 208,00 | 80 | 30 | 10,061 | 9,400 | 215,10 | € |
| G4-51 | 51 | 204,00 | 212,00 | 120 | 30 | 11,411 | 9,788 | 215,10 | € |
| G4-52 | 52 | 208,00 | 216,00 | 120 | 30 | 11,807 | 10,184 | 215,10 | € |
| G4-53 | 53 | 212,00 | 220,00 | 120 | 30 | 12,211 | 10,588 | 215,10 | € |
| G4-54 | 54 | 216,00 | 224,00 | 120 | 30 | 12,622 | 11,000 | 215,10 | € |
| G4-55 | 55 | 220,00 | 228,00 | 120 | 30 | 13,042 | 11,419 | 253,29 | € |
| G4-56 | 56 | 224,00 | 232,00 | 120 | 30 | 13,469 | 11,846 | 253,29 | € |
| G4-57 | 57 | 228,00 | 236,00 | 120 | 30 | 13,903 | 12,281 | 253,29 | € |
| G4-58 | 58 | 232,00 | 240,00 | 120 | 30 | 14,346 | 12,723 | 244,30 | € |
| G4-59 | 59 | 236,00 | 244,00 | 120 | 30 | 14,796 | 13,173 | 254,33 | € |
| G4-60 | 60 | 240,00 | 248,00 | 120 | 30 | 15,253 | 13,631 | 260,74 | € |
| G4-61 | 61 | 244,00 | 252,00 | 120 | 30 | 15,719 | 14,096 | 315,81 | € |
| G4-62 | 62 | 248,00 | 256,00 | 120 | 30 | 16,192 | 14,569 | 318,73 | € |
| G4-63 | 63 | 252,00 | 260,00 | 120 | 30 | 16,673 | 15,050 | 324,52 | € |
| G4-64 | 64 | 256,00 | 264,00 | 120 | 30 | 17,161 | 15,538 | 331,29 | € |
| G4-65 | 65 | 260,00 | 268,00 | 150 | 38 | 18,435 | 15,904 | 345,28 | € |
| G4-66 | 66 | 264,00 | 272,00 | 150 | 38 | 18,939 | 16,408 | 357,04 | € |
| G4-67 | 67 | 268,00 | 276,00 | 150 | 38 | 19,450 | 16,919 | 369,69 | € |
| G4-68 | 68 | 272,00 | 280,00 | 150 | 38 | 19,970 | 17,439 | 380,63 | € |
| G4-69 | 69 | 276,00 | 284,00 | 150 | 38 | 20,497 | 17,966 | 390,67 | € |
| G4-70 | 70 | 280,00 | 288,00 | 150 | 38 | 21,031 | 18,500 | 398,85 | € |
| G4-71 | 71 | 284,00 | 292,00 | 150 | 38 | 21,573 | 19,043 | 478,89 | € |
| G4-72 | 72 | 288,00 | 296,00 | 150 | 38 | 22,124 | 19,593 | 478,89 | € |

Su richiesta

↓ **A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione** ↓

| | | | | | |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|
| G4-145 | 145 | 580,00 | 588,00 | Dimensioni: contattateci | su richiesta |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------|

Dimensioni in mm