

- Chiusura tramite aggancio

- Materiale:

Acciaio zincato bianco

### Assemblaggio



- GE14-ZB: con gancio AC101-ZB quota X=53.9mm per una tensione di 350N

### Vantaggi

- Buona flessibilità d'utilizzo:
- Permette numerose manovre senza allentare il serraggio

### Info.

- Venduto a multipli, contattateci



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+	500+
Sc. Prezzo	-10%	-15%	-20%	-25%	Su richiesta	

Codice	Ø filo	Spessore leva	Spessore Staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 50
<b>Modello con porta-serratura</b>							
GE14-ZB	2,5	15/10	20/10	500	21,9	✓	3,39 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm