

## GP75 Raccomandata in caso di assenza di guarnizione

- Elevata resistenza per una chiusura a molla
- Chiusura integrale della leva sulla staffa di fissaggio mediante la maniglia ribaltabile
- Facili manovre della maniglia di sbloccaggio
- Possibilità di piombatura
- Grande corsa delle molle
- Elevate tolleranze di posizionamento
- Materiali :  
Acciaio zincato bianco  
Inox 18/8 grezzo




### Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio :  
con la piastrina di riscontro  
AC144 : X= 82,5 mm per una tensione  
di circa 550N

### Accessori

- Piastrina di riscontro AC144-ZB  
e AC144-SS



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione		Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
					max.	Massa (g)		
GP75-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✓	10,87 €
GP75-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✓	18,60 €

Dimensioni in mm