



# Rullo tendicinghia

Materiale anti-corrosione


GTCss

- Rullo tenditore per cinghia
- Senza cappucci di tenuta
- Con cuscinetti a sfere
- Temperatura mass. d'utilizzo: +70°C
- Materiali:
  - Dado, bullone e distanziatore: inox A2
  - Cuscinetto: poliammide



Per ambienti  
aggressivi

Buon rapporto  
qualità / prezzo



## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+          | 3+           | 5+ |
|-----|-------------|--------------|----|
| Sc. | Prezzo -10% | Su richiesta |    |

| Codice     | A    | B  | C   | ØD | E    | ØM  | Codice braccio | Velocità max (g/min) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 2 |
|------------|------|----|-----|----|------|-----|----------------|----------------------|--------|-----------------------|
| GTC-2/SS   | 38   | 35 | 3   | 30 | 13   | M8  | BTE2           | 8000                 | ✓      | 35,56 €               |
| GTC-3/4/SS | 51   | 45 | 6   | 40 | 16   | M10 | BTE3-BTE4      | 8000                 | ✓      | 49,07 €               |
| GTC-5/SS   | 67,5 | 60 | 7,5 | 60 | 21,5 | M12 | BTE5           | 6000                 | ✓      | 100,23 €              |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm