


## Acciaio o Delrin lavorato

# Modulo 1,25

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

### Info.

**Importante:** un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	1,386	9,108	0,4
kW	0,145	0,954	-

### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	ZH
H1.25-10	ZH1.25-10	10	17,68	20,18	15	15	6	5	24,68 €	12,36 €
H1.25-16	ZH1.25-16	16	28,28	30,78	20	18	8	6	29,28 €	16,18 €
H1.25-17	ZH1.25-17	17	30,05	32,55	20	18	8	6	30,42 €	16,76 €
H1.25-20	ZH1.25-20	20	35,36	37,86	20	18	8	9	33,71 €	18,61 €
H1.25-22	ZH1.25-22	22	38,89	41,39	20	18	8	9	36,27 €	22,79 €
H1.25-25	ZH1.25-25	25	44,19	46,69	20	18	8	9	38,97 €	31,33 €
H1.25-28	ZH1.25-28	28	49,50	52,00	20	22	8	8	40,34 €	30,48 €
H1.25-30	ZH1.25-30	30	53,03	55,53	20	22	8	8	40,97 €	30,95 €
H1.25-32	ZH1.25-32	32	56,57	59,07	20	22	8	8	41,42 €	31,33 €
H1.25-33	ZH1.25-33	33	58,34	60,84	20	22	8	8	41,68 €	35,75 €
H1.25-36	ZH1.25-36	36	63,64	66,14	20	22	8	8	43,52 €	37,33 €
H1.25-40	ZH1.25-40	40	70,71	73,21	25	26	10	10	49,11 €	42,03 €
H1.25-45	ZH1.25-45	45	79,55	82,05	25	26	10	10	54,34 €	49,30 €
H1.25-50	ZH1.25-50	50	88,39	90,89	25	26	10	10	58,49 €	59,06 €
H1.25-56	ZH1.25-56	56	98,99	101,49	25	26	10	10	66,35 €	74,35 €
H1.25-60	ZH1.25-60	60	106,07	108,57	25	30	10	10	73,58 €	81,94 €
H1.25-66	ZH1.25-66	66	116,67	119,17	25	30	10	10	89,40 €	105,23 €
H1.25-70	ZH1.25-70	70	123,74	126,24	25	30	12	10	93,18 €	106,65 €
H1.25-76	-	76	134,35	136,85	25	-	12	-	101,31 €	-
H1.25-80	-	80	141,42	143,92	25	-	12	-	104,40 €	-
H1.25-84	ZH1.25-84	84	148,49	150,99	30	30	15	15	110,39 €	155,99 €
H1.25-90	ZH1.25-90	90	159,10	161,60	30	30	15	15	114,99 €	189,32 €
H1.25-96	-	96	169,71	172,21	30	-	15	-	123,72 €	-
↓ ↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓ ↓										
H1.25-100	-	100	176,78	179,28	30	-	15	-	Su richiesta	-

Dimensioni in mm