


## Modulo 1,5

### Acciaio o Delrin lavorato

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

#### Info.

**Importante:** un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	2,32	15,28	0,7
kW	0,24	1,60	-

#### SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

#### SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice		Z	ØP	ØD	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH
H1.5-10	ZH1.5-10	10	21,21	24,21	17	20	8	23,55 € 11,78 €
H1.5-14	ZH1.5-14	14	29,70	32,70	20	25	10	27,97 € 15,47 €
H1.5-15	ZH1.5-15	15	31,82	34,82	20	25	10	28,95 € 15,71 €
H1.5-16	ZH1.5-16	16	33,94	36,94	25	25	12	29,71 € 16,04 €
H1.5-20	ZH1.5-20	20	42,43	45,43	30	25	15	34,84 € 21,99 €
H1.5-22	ZH1.5-22	22	46,67	49,67	30	28	15	37,11 € 23,38 €
H1.5-25	ZH1.5-25	25	53,03	56,03	40	28	15	40,17 € 30,31 €
H1.5-26	ZH1.5-26	26	55,15	58,15	40	28	15	41,04 € 31,07 €
H1.5-28	ZH1.5-28	28	59,40	62,40	40	30	15	43,72 € 33,07 €
H1.5-30	ZH1.5-30	30	63,64	66,64	40	30	15	43,83 € 37,57 €
H1.5-32	ZH1.5-32	32	67,88	70,88	40	30	15	45,73 € 39,15 €
H1.5-35	ZH1.5-35	35	74,25	77,25	40	30	15	53,42 € 45,80 €
H1.5-36	ZH1.5-36	36	76,37	79,37	40	36	15	55,04 € 49,91 €
H1.5-40	ZH1.5-40	40	84,85	87,85	40	36	15	58,52 € 53,19 €
H1.5-46	ZH1.5-46	46	97,58	100,58	40	36	15	65,15 € 72,27 €
H1.5-50	ZH1.5-50	50	106,07	109,07	40	48	15	70,91 € 78,72 €
H1.5-56	ZH1.5-56	56	118,79	121,79	40	48	15	85,01 € 103,09 €
H1.5-60	ZH1.5-60	60	127,28	130,28	40	48	15	96,68 € 110,63 €
H1.5-65	ZH1.5-65	65	137,89	140,89	40	48	15	106,94 € 137,28 €
H1.5-70	ZH1.5-70	70	148,49	151,49	40	48	15	124,13 € 155,30 €
H1.5-80	-	80	169,71	172,71	40	-	15	157,23 € -

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

H1.5-83	ZH1.5-83	83	Dimensioni: contattateci		Su richiesta	Su richiesta
---------	----------	----	--------------------------	--	--------------	--------------

Dimensioni in mm