


Modulo 1,0

Acciaio o Delrin lavorato

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura a 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2 o plastica delrin

*quote per gli ingranaggi in plastica (ZH)



Inclinato a destra 45°

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA			
Per 50 denti a 1000 giri/min.			
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	delrin
Nm	0,747	4,908	0,18
kW	0,078	0,518	-

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		

Codice		Z	ØP	ØD	ØM	Mozzo	ØA	Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	
Acciaio	Delrin	Denti	Primitivo	Esterno	H	ZH	H	ZH	H	ZH
H1-9	ZH1-9	9	14,14	16,14	11	12	6	4	17,83 €	8,98 €
H1-10	ZH1-10	10	14,14	16,14	11	12	6	4	18,54 €	9,25 €
H1-15	ZH1-15	15	21,21	23,21	15	18	6	6	20,93 €	10,49 €
H1-16	ZH1-16	16	22,63	24,63	15	18	6	6	21,06 €	10,49 €
H1-20	ZH1-20	20	28,28	30,28	15	18	6	6	24,47 €	13,46 €
H1-25	ZH1-25	25	35,36	37,36	20	18	8	6	26,67 €	14,72 €
H1-26	ZH1-26	26	36,77	38,77	20	18	8	6	27,00 €	14,88 €
H1-30	ZH1-30	30	42,43	44,43	20	18	8	6	28,82 €	18,18 €
H1-35	ZH1-35	35	49,50	51,50	20	18	8	6	32,37 €	24,41 €
H1-36	ZH1-36	36	50,91	52,91	20	22	8	8	32,81 €	24,70 €
H1-40	ZH1-40	40	56,57	58,57	20	22	8	8	35,31 €	26,69 €
H1-46	ZH1-46	46	65,05	67,05	20	22	8	8	41,31 €	35,42 €
H1-50	ZH1-50	50	70,71	72,71	25	22	10	8	44,36 €	38,05 €
H1-56	ZH1-56	56	79,20	81,20	25	22	10	8	49,07 €	44,50 €
H1-60	ZH1-60	60	84,85	86,85	25	22	10	8	50,87 €	46,17 €
H1-66	ZH1-66	66	93,34	95,34	25	26	10	8	58,04 €	58,58 €
H1-70	ZH1-70	70	98,99	100,99	25	26	10	10	58,85 €	65,42 €
H1-76	ZH1-76	76	107,48	109,45	25	26	10	10	73,62 €	72,19 €
H1-80	ZH1-80	80	113,14	115,14	25	26	10	10	83,24 €	88,87 €
H1-84	ZH1-84	84	118,79	120,79	25	26	10	12	83,24 €	88,87 €
H1-90	ZH1-90	90	127,28	129,28	30	30	12	12	94,45 €	88,87 €
H1-100	ZH1-100	100	141,42	143,42	30	30	12	12	110,80 €	129,98 €
H1-120	-	120	169,71	171,71	40	-	15	-	127,12 €	-
H1-130	-	130	183,85	185,85	50	-	20	-	139,40 €	-
H1-150	-	150	212,13	214,13	50	-	20	-	159,96 €	-

A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione

Dimensioni in mm

Dimensioni: contattateci

Su richiesta Su richiesta