

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90° Acc 90°


Modulo 4,0

Acciaio

- Rinvio d'angolo a 90°
- Inclinazione dentatura 45° a destra (RH)
- Angolo di pressione 20°
- Materiale: acciaio 20NCD2

Info.

Importante: un elicoidale a 45° inclinato in un senso si innesta con un elicoidale inclinato nello stesso senso.



INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA

Per 50 denti a 1000 giri/min.

	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato
Nm	36,07	237,1
kW	3,78	24,84

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+
Sc. Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta	

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo unit. da 1 a 5	H	PH
H4-10	10	56,57	64,57	45	25	94,05 €		
H4-12	12	67,88	75,88	50	25	105,97 €		
H4-15	15	84,85	92,85	50	25	131,96 €		
H4-16	16	90,51	98,51	80	30	134,56 €		
H4-18	18	101,82	109,82	80	30	148,51 €		
H4-20	20	113,14	121,14	80	30	166,59 €		
H4-22	22	124,45	132,45	80	30	194,67 €		
H4-25	25	141,42	149,42	80	30	255,76 €		
H4-26	26	147,08	155,08	80	30	271,17 €		
H4-28	28	158,39	166,39	80	30	300,35 €		
H4-30	30	169,71	177,71	80	30	345,83 €		
H4-32	32	181,02	189,02	80	30	361,47 €		
H4-35	35	197,99	205,99	80	30	386,23 €		
H4-36	36	203,65	211,65	80	30	395,71 €		
H4-38	38	214,96	222,96	80	30	433,49 €		
H4-40	40	226,27	234,27	80	30	509,94 €		
H4-42	42	237,59	245,59	80	30	557,17 €		
H4-45	45	254,56	262,56	80	30	700,27 €		
H4-46	46	260,22	268,22	80	30	754,67 €		
H4-48	48	271,53	279,53	80	30	804,66 €		
H4-50	50	282,84	290,84	80	30	891,25 €		
H4-55	55	311,13	319,13	80	30	1.162,35 €		
H4-56	56	316,78	324,78	80	30	1.229,76 €		
H4-58	58	328,10	336,10	80	30	1.347,70 €		
H4-60	60	339,41	347,41	80	30	1.403,80 €		
↓ A scelta: qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓								
H4-100	100	Dimensioni: contattateci					Su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta