
Grano con punta a coppa

Stock Inx DIN

HCss


Inox A2

- ***Vite senza testa con cava esagonale***
- *A norma DIN 916*
- *Materiale:*
  Inox 302/304 - A2
- *T° d'utilizzo fino a +430°C*




Info.

- *Confezione: la quantità di pezzi per confezione è indicata nella tabella sottostante*



Promemoria del disegnatore



Diametro d'alesaggio o d'albero		Misura della vite senza testa
da Ø	fino a Ø (compreso)	ØT
Ø4	- Ø6	M3
Ø6	- Ø8	M3
Ø8	- Ø10	M3
Ø10	Ø12	M4
Ø12	- Ø17	M5
Ø17	- Ø22	M6
Ø22	- Ø30	M8
Ø30	- Ø44	M10
Ø44	- Ø58	M12

SCONTI PER QUANTITÀ

N. conf.	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-20%	Su richiesta

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza L	DV	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
HC2-3/SS/B	M2	0,40	3	1,0	0,9	200	✔	23,81 €
HC2-4/SS/B	M2	0,40	4	1,0	0,9	200	✔	25,36 €
HC2-5/SS/B	M2	0,40	5	1,0	0,9	200	✔	33,10 €
HC2-6/SS/B	M2	0,40	6	1,0	0,9	200	✔	21,75 €
HC2-10/SS/B	M2	0,40	10	1,0	0,9	500	-	38,02 €
HC2.5-5/SS/B	M2,5	0,45	5	1,2	1,3	200	-	Su richiesta
HC2.5-8/SS/B	M2,5	0,45	8	1,2	1,3	200	-	Su richiesta
HC2.5-10/SS/B	M2,5	0,45	10	1,2	1,3	200	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Codice	Filettatura ØM	Passo	Lunghezza L	DV	S	Qtà per conf.	Stock*	Prezzo unit. per conf.
HC3-4/SS/B	M3	0,50	4	1,4	1,5	500	✔	14,70 €
HC3-5/SS/B	M3	0,50	5	1,4	1,5	500	✔	21,74 €
HC3-6/SS/B	M3	0,50	6	1,4	1,5	500	✔	12,13 €
HC3-8/SS/B	M3	0,50	8	1,4	1,5	500	✔	15,24 €
HC3-10/SS/B	M3	0,50	10	1,4	1,5	500	✔	22,30 €
HC3-12/SS/B	M3	0,50	12	1,4	1,5	500	-	17,81 €
HC3-16/SS/B	M3	0,50	16	1,4	1,5	500	-	22,22 €
HC3-20/SS/B	M3	0,50	20	1,4	1,5	500	✔	44,47 €
HC4-4/SS/B	M4	0,70	4	2,0	2,0	500	✔	11,08 €
HC4-5/SS/B	M4	0,70	5	2,0	2,0	500	✔	7,15 €
HC4-6/SS/B	M4	0,70	6	2,0	2,0	500	✔	10,95 €
HC4-8/SS/B	M4	0,70	8	2,0	2,0	500	-	8,25 €
HC4-10/SS/B	M4	0,70	10	2,0	2,0	500	✔	10,82 €
HC4-12/SS/B	M4	0,70	12	2,0	2,0	500	-	14,13 €
HC4-16/SS/B	M4	0,70	16	2,0	2,0	500	-	14,13 €
HC4-20/SS/B	M4	0,70	20	2,0	2,0	500	✔	40,96 €
HC5-5/SS/B	M5	0,80	5	2,5	2,5	500	✔	9,92 €
HC5-6/SS/B	M5	0,80	6	2,5	2,5	500	✔	16,97 €
HC5-8/SS/B	M5	0,80	8	2,5	2,5	500	✔	11,93 €
HC5-10/SS/B	M5	0,80	10	2,5	2,5	500	✔	11,75 €
HC5-12/SS/B	M5	0,80	12	2,5	2,5	500	✔	22,01 €
HC5-16/SS/B	M5	0,80	16	2,5	2,5	500	-	18,55 €
HC5-20/SS/B	M5	0,80	20	2,5	2,5	500	✔	22,41 €
HC5-25/SS/B	M5	0,80	25	2,5	2,5	200	-	43,87 €
HC5-30/SS/B	M5	0,80	30	2,5	2,5	200	✔	19,04 €
HC6-6/SS/B	M6	1,00	6	3,0	3,0	500	✔	20,34 €
HC6-8/SS/B	M6	1,00	8	3,0	3,0	500	✔	39,13 €
HC6-10/SS/B	M6	1,00	10	3,0	3,0	500	✔	28,83 €
HC6-12/SS/B	M6	1,00	12	3,0	3,0	500	✔	49,93 €
HC6-16/SS/B	M6	1,00	16	3,0	3,0	500	-	31,96 €
HC6-20/SS/B	M6	1,00	20	3,0	3,0	500	✔	49,52 €
HC6-25/SS/B	M6	1,00	25	3,0	3,0	200	✔	20,86 €
HC6-30/SS/B	M6	1,00	30	3,0	3,0	200	-	27,26 €
HC6-35/SS/B	M6	1,00	35	3,0	3,0	200	-	24,84 €
HC6-40/SS/B	M6	1,00	40	3,0	3,0	200	✔	31,53 €
HC8-16/SS/B	M8	1,25	16	5,0	4,0	200	✔	18,96 €
HC8-20/SS/B	M8	1,25	20	5,0	4,0	200	✔	22,26 €
HC8-25/SS/B	M8	1,25	25	5,0	4,0	200	-	27,19 €
HC8-30/SS/B	M8	1,25	30	5,0	4,0	200	✔	46,37 €
HC8-40/SS/B	M8	1,25	40	5,0	4,0	200	-	50,63 €
HC10-10/SS/B	M10	1,50	10	6,0	5,0	100	-	Su richiesta
HC10-16/SS/B	M10	1,50	16	6,0	5,0	100	-	17,93 €
HC10-20/SS/B	M10	1,50	20	6,0	5,0	100	✔	23,22 €
HC10-25/SS/B	M10	1,50	25	6,0	5,0	100	-	22,22 €
HC10-30/SS/B	M10	1,50	30	6,0	5,0	100	-	27,73 €
HC10-40/SS/B	M10	1,50	40	6,0	5,0	100	-	39,54 €
HC10-50/SS/B	M10	1,50	50	6,0	5,0	100	-	59,38 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Grano punta in nylon

Inox A2

NTM

- **Vite senza testa con cava esagonale**
- Non danneggia gli alberi
- Autobloccante
- L'estremità in nylon si adatta agli alberi
- Migliore tenuta grazie all'estremità in nylon
- Materiale :
  Inox
  Puntale Nylon (il colore può variare a seconda dei lotti di produzione)





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	Su richiesta

Codice	Ø Filettatura	Passo	L	ØN	A	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
NTM2-4	M2	0,4	4,0	0,8	0,8	✔	23,87 €
NTM2-5	M2	0,4	5,0	0,8	0,8	✔	27,02 €
NTM2-6	M2	0,4	6,0	0,8	0,8	✔	21,17 €
NTM2-7	M2	0,4	7,0	0,8	0,8	-	Su richiesta
NTM3-4	M3	0,5	4,0	1,6	0,8	✔	10,52 €
NTM3-5	M3	0,5	5,0	1,6	0,8	✔	7,82 €
NTM3-6	M3	0,5	6,0	1,6	0,8	✔	17,45 €
NTM4-5	M4	0,7	5,0	2,4	1,2	✔	8,66 €
NTM4-7	M4	0,7	7,0	2,4	1,2	✔	16,11 €
NTM4-11	M4	0,7	11,0	2,4	1,2	✔	13,77 €
NTM4-15	M4	0,7	15,0	2,4	1,2	✔	30,64 €
NTM5-7	M5	0,8	7,0	2,4	1,2	✔	20,76 €
NTM5-11	M5	0,8	11,0	2,4	1,2	✔	10,22 €
NTM5-15	M5	0,8	15,0	2,4	1,2	✔	15,24 €
NTM5-21	M5	0,8	21,0	2,4	1,2	✔	10,19 €
NTM6-7.5	M6	1,0	7,5	3,2	1,6	✔	15,22 €
NTM6-11.5	M6	1,0	11,5	3,2	1,6	✔	11,09 €
NTM6-17.5	M6	1,0	17,5	3,2	1,6	✔	14,79 €
NTM6-26.5	M6	1,0	26,5	3,2	1,6	✔	16,90 €
NTM10-14.5	M10	1,5	14,5	4,8	2,4	-	13,47 €
NTM10-22.5	M10	1,5	22,5	4,8	2,4	-	33,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm