

Ingranaggio dritto acciaio



Modulo 5,0

Acciaio C45


Serie economica

- Ingranaggio serie economica
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845

Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Venduto prealesato*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
					non garantito ØA*		
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✓	20,70 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	✓	22,76 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	✓	26,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✓	27,34 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	✓	31,54 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	✓	33,67 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✓	38,16 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	✓	41,08 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✓	46,50 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	✓	48,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	✓	54,43 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	✓	57,07 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	✓	64,39 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	✓	66,31 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	✓	71,60 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	✓	75,85 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	✓	81,32 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	✓	94,19 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	✓	106,16 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

HPC

WEB
04/2020

www.hpceurope.com

Tél: 0 825 88 5000 Service 0,15 €/min + prix appel