Ingranaggio dritto acciaio

Modulo 5,0

Acciaio C45


Serie economica




- ***Ingranaggio serie economica***
- *Angolo di pressione*
- *Materiale:*
  Acciaio C45 UNI7845

Info

- ***Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione*
- *Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente*
- ***Componenti non modificabili a nostra cura***





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
HG5-12/ECO	12	60	70	45	16	✔	19,99 €
HG5-13/ECO	13	65	75	50	16	-	21,91 €
HG5-14/ECO	14	70	80	55	20	-	25,58 €
HG5-15/ECO	15	75	85	60	20	✔	26,36 €
HG5-16/ECO	16	80	90	65	20	-	30,36 €
HG5-17/ECO	17	85	95	70	20	-	32,30 €
HG5-18/ECO	18	90	100	70	20	✔	36,70 €
HG5-19/ECO	19	95	105	70	20	-	39,51 €
HG5-20/ECO	20	100	110	80	20	✔	44,71 €
HG5-21/ECO	21	105	115	80	20	-	46,61 €
HG5-22/ECO	22	110	120	80	25	-	52,24 €
HG5-23/ECO	23	115	125	90	25	-	54,69 €
HG5-24/ECO	24	120	130	90	25	-	61,69 €
HG5-25/ECO	25	125	135	90	25	-	63,56 €
HG5-26/ECO	26	130	140	100	25	-	68,56 €
HG5-27/ECO	27	135	145	100	25	-	72,63 €
HG5-28/ECO	28	140	150	100	25	-	77,74 €
HG5-29/ECO	29	145	155	100	25	-	90,13 €
HG5-30/ECO	30	150	160	100	25	-	101,46 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*