

- **Ingranaggio serie economica**
- Angolo di pressione
- Materiale:
Acciaio C45 UNI7845


Info

- *Prealesaggio fornito a titolo indicativo, può variare in funzione della produzione
- Obbligatoria la rilavorazione a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

Venduto prealesato*



Serie economica



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitive	ØD Esterno	ØM Mozzo	Prealesaggio non garantito ØA*	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
HG6-12/ECO	12	72	84	54	16	✓	42,10 €
HG6-13/ECO	13	78	90	60	16	✓	51,58 €
HG6-15/ECO	15	90	102	70	20	✓	59,88 €
HG6-16/ECO	16	96	108	75	20	✓	63,65 €
HG6-18/ECO	18	108	120	80	20	✓	83,46 €
HG6-20/ECO	20	120	132	90	20	✓	96,77 €
HG6-24/ECO	24	144	156	110	25	✓	142,32 €
HG6-25/ECO	25	150	162	110	25	✓	152,31 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm