



Ingranaggio dritto in acciaio

Acciaio 20NCD2



Modulo 6,0

- Classe di precisione 9
- Angolo di pressione 20°
- Velocità lineare 300m/min

Opzione

- Numero di denti diverso, contattateci.

Indicazione di coppia e di potenza				
Per 50 denti a 1000 giri/mn.				
	20NCD2 Z10CNF18.09	20NCD2 temprato	ottone	fibra
Nm	441	2350	120	180
kW	46	246	12,60	18,80



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Z Denti	ØP Primitivo	ØD Esterno	ØM Mozzo	ØA Alesaggio	Prezzo Unif. da 1 a 3	
						HG	HPG
HG6-12	12	72,00	84,00	50	25	Su richiesta	
HG6-14	14	84,00	96,00	60	25	86,31 €	
HG6-15	15	90,00	102,00	65	25	92,48 €	
HG6-18	18	108,00	120,00	80	30	110,97 €	
HG6-19	19	114,00	126,00	80	30	117,15 €	
HG6-20	20	120,00	132,00	90	30	123,30 €	
HG6-21	21	126,00	138,00	90	30	129,48 €	
HG6-22	22	132,00	144,00	90	30	135,66 €	
HG6-23	23	138,00	150,00	90	30	141,82 €	
HG6-24	24	144,00	156,00	90	30	147,99 €	
HG6-25	25	150,00	162,00	90	30	154,16 €	
HG6-30	30	180,00	192,00	100	30	221,19 €	
HG6-31	31	186,00	198,00	100	30	282,58 €	
HG6-32	32	192,00	204,00	120	38	291,70 €	
HG6-35	35	210,00	222,00	120	38	319,05 €	
HG6-38	38	228,00	240,00	120	38	346,40 €	
HG6-40	40	240,00	252,00	150	38	364,63 €	
HG6-41	41	246,00	258,00	150	38	604,61 €	
HG6-42	42	252,00	264,00	150	38	619,34 €	
HG6-44	44	264,00	276,00	150	38	648,84 €	
↓ A scelta : qualsiasi ingranaggio fino a questa dimensione ↓							
HG6-95	95	570,00	582,00	Dimensioni: contattateci		su richiesta	

Dimensioni in mm

Su richiesta