

- Solo volantino
- Materiale: alluminio
- Finitura: bordo lavorato e lucidato
- Versione con scanalatura di chiave  
conforme a DIN 6885-1

**Diametro elevato**




### Vantaggi



- Leggero

### Opzioni

- Versione con maniglia girevole disponibile: **HLUT**



Scanalatura di chiave



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice		ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	L1	L3	B3 (P9)	T	Stock*		Prezzo unit. da 1 a 5	
Con scanalatura di chiave	Senza scanalatura di chiave								Con	Senza	Con	Senza
<b>Con 3 razze</b>												
HLU80-10K	HLU80-10	80	10	24	16	29	3	11,4	-	-	18,32 €	15,62 €
HLU100-10K	HLU100-10	100	10	26	17	33	3	11,4	✓	-	20,08 €	17,09 €
HLU125-12K	HLU125-12	125	12	28	18	36	4	13,8	✓	✓	24,66 €	21,43 €
HLU140-14K	HLU140-14	140	14	30	19	39	5	16,3	✓	-	28,87 €	25,60 €
HLU160-14K	HLU160-14	160	14	32	20	40	5	16,3	-	-	33,79 €	30,34 €
HLU180-16K	HLU180-16	180	16	35	22	43	5	18,3	-	-	40,11 €	36,62 €
HLU200-18K	HLU200-18	200	18	38	24	45	6	20,8	✓	-	49,04 €	45,32 €
<b>Con 5 razze</b>												
HLU250-22K	HLU250-22	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✓	79,28 €	74,41 €
HLU315-26K	HLU315-26	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	124,11 €	119,35 €
HLU400-30K	HLU400-30	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	227,46 €	220,30 €
HLU500-34K	HLU500-34	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	380,24 €	371,36 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm