Volantino con impugnatura

Plastica termoindurente

VPRAM

- **Volantino di manovra con impugnatura per comando manuale**
- Volantino con pre-foro
- T° d'utilizzo: da -20°C a +140°C
- Materiali :
  Volantino: plastica termoindurente
  Mozzo: acciaio zincato o inox
  Impugnatura: plastica termoindurente
  Asse: acciaio zincato



Opzioni


- Diversi alesaggi
- Cava per chiavetta
- Vedere la tabella delle modifiche

Applicazione

- Qualsiasi tipo di macchina

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	H	L	C	B	ØA	Ød	E	F	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio													
VPRA50-M	50	23	50	11	10	16	4	9	20	13x27	M6	✔	17,75 €
VPRA65-M	65	28	55	13	13	20	4	10	24	13x27	M6	✔	19,94 €
VPRA80-M	80	31	71	14	15	20	4	10	27	17x40	M6	✔	21,82 €
VPRA100-M	100	35	85	14	16	24	4	11	29	21x50	M8	✔	28,10 €
VPRA125-M	125	44	99	16	18	32	6	13	35	23x55	M8	✔	35,76 €
VPRA150-M	150	48	113	18	20	32	6	13	37	25x65	M10	✔	44,13 €
VPRA200-M	200	58	143	21	24	40	6	16	44	28x85	M10	✔	69,79 €
VPRA250-M	250	66	151	22	30	48	6	17	49	28x85	M10	-	98,65 €
VPRA300-M	300	76	161	24	35	58	6	18	55	28x85	M10	-	155,80 €
Inox													
VPRA100-M/SS	100	35	85	14	16	24	4	11	29	21x50	M8	-	56,04 €
VPRA150-M/SS	150	48	113	18	20	32	6	13	37	25x65	M10	-	74,56 €
VPRA200-M/SS	200	58	143	21	24	40	6	16	44	28x85	M10	-	108,98 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Volantino pieno con impugnatura girevole

Stock

SHAPT

Poliammide

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato

Buon rapporto qualità / prezzo



Opzioni


- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione

- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	L	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PT	4	100	46	20	24	12	24	18	96	21	50	M6	✔	21,54 €
SHA-125-PT	6	125	51	24	24	12	28	20	101	21	50	M6	✔	26,03 €
SHA-160-PT	6	160	61	28	32	15	31	30	131	23	70	M8	✔	33,83 €
SHA-200-PT	6	200	74	32	40	15	40	35	164	26	90	M10	✔	48,62 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


Volantino pieno con impugnatura girevole ribaltabile

Poliammide

SHAPTR

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato

Buon rapporto qualità / prezzo



Info.

- *Impugnatura girevole ribaltabile a scatto*

Opzioni


- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione


- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili





Impugnatura ribaltabile



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	98	50	21	52	M4	✔	50,78 €
SHA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	103	54	21	52	M4	✔	56,39 €
SHA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	133	65	23	72	M5	✔	63,98 €
SHA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	166	79	26	92	M6	✔	80,19 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino pieno senza impugnatura

Stock

SHA

Poliammide

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato



Buon rapporto qualità / prezzo

Opzioni


- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione

- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
SHA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✔	14,50 €
SHA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	-	17,02 €
SHA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	-	25,19 €
SHA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✔	38,16 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino a tre razze senza impugnatura

Poliammide

V3RA

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato



Nuovo Ø300 Ø375

Opzioni


- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione

- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
V3RA-100	4	100	46	20	24	12	24	18	✔	11,88 €
V3RA-125	6	125	51	24	24	12	28	20	✔	14,69 €
V3RA-160	6	160	61	28	32	15	31	30	✔	20,76 €
V3RA-200	6	200	74	32	40	15	40	35	✔	31,30 €
V3RA-250	6	250	83	34	48	17	49	35	-	47,77 €
V3RA-300	6	300	93	36	58	18	53	48	New -	77,73 €
V3RA-375	6	375	104	38	58	18	53	48	New -	115,32 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino a tre razze con impugnatura girevole

Stock

V3RAPT

Poliammide

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato

Opzioni


- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*

Applicazione


- *Qualsiasi tipo di macchina*


Alesaggi modificabili





Nuovo Ø300 Ø375





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	ØK	L	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
V3RA-100-PT	4	100	46	20	24	12	24	18	96	21	50	M6	✔	19,32 €
V3RA-125-PT	6	125	51	24	24	12	28	20	101	21	50	M6	✔	22,36 €
V3RA-160-PT	6	160	61	28	32	15	31	30	131	23	70	M8	✔	28,81 €
V3RA-200-PT	6	200	74	32	40	15	40	35	164	26	90	M10	✔	39,99 €
V3RA-250-PT	6	250	83	34	48	17	49	35	173	26	90	M10	-	56,80 €
V3RA-300-PT	6	300	93	36	58	18	53	48	183	26	90	M10	New!	90,25 €
V3RA-375-PT	6	375	104	38	58	18	53	48	194	26	90	M10	New!	132,87 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino a tre razze con impugnatura girevole ribaltabile

Poliammide

V3RAPTR

- ***Elemento di manovra manuale***
- *Materiali:*
  Volantino: poliammide caricata con fibre di vetro
  Mozzo: acciaio zincato



Info

- *Impugnatura girevole ribaltabile a scatto*

Opzioni

- *Diversi alesaggi*
- *Cava per chiavetta*
- *Vedere tabella modifiche*


Nuovo Ø300 Ø375


Applicazione

- *Qualsiasi tipo di macchina*

Alesaggi modificabili







SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Ød Pre-alesaggio	ØD	H	C	ØA	E	F	L	L1	ØG	P	ØN	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
V3RA-100-PTR	4	100	46	20	24	12	24	100	50	21	52	M4	✔	45,71 €
V3RA-125-PTR	6	125	51	24	24	12	28	105	54	21	52	M4	✔	50,49 €
V3RA-160-PTR	6	160	61	28	32	15	31	135	65	23	74	M5	✔	57,35 €
V3RA-200-PTR	6	200	74	32	40	15	40	168	79	26	94	M6	✔	68,63 €
V3RA-250-PTR	6	250	83	34	48	17	49	173	89	26	94	M6	-	82,64 €
V3RA-300-PTR	6	300	93	36	58	18	53	184	100	26	94	M6	New	119,35 €
V3RA-375-PTR	6	375	104	38	58	18	53	195	110	26	94	M6	New	151,00 €


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Volantino a razze

HLU

Alluminio

- ***Solo volantino***
- *Materiale: alluminio*
- *Finitura: bordo lavorato e lucidato*
- *Versione con cava per chiavetta conforme a DIN 6885-1*




Vantaggi


- *Leggero*


Opzioni

- *Versione con maniglia girevole disponibile:* **HLUT (vol. 1 p.61)**



Cava per chiavetta





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Con cava	Codice Senza per chiavetta	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	L1	L3	B3 (P9)	T	Stock* Con	Stock* Senza	Prezzo unit. da 1 a 5 Con cava	Prezzo unit. da 1 a 5 Senza per chiavetta
Con 3 razze												
HLU80-10K	HLU80-10	80	10	24	16	29	3	11,4	-	-	22,36 €	19,08 €
HLU100-10K	HLU100-10	100	10	26	17	33	3	11,4	✔	-	24,52 €	20,85 €
HLU125-12K	HLU125-12	125	12	28	18	36	4	13,8	✔	✔	30,08 €	26,18 €
HLU140-14K	HLU140-14	140	14	30	19	39	5	16,3	✔	-	35,25 €	31,25 €
HLU160-14K	HLU160-14	160	14	32	20	40	5	16,3	-	-	41,26 €	37,05 €
HLU180-16K	HLU180-16	180	16	35	22	43	5	18,3	-	-	49,00 €	44,74 €
HLU200-18K	HLU200-18	200	18	38	24	45	6	20,8	✔	-	59,93 €	55,37 €
Con 5 razze												
HLU250-22K	HLU250-22	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✔	96,87 €	90,90 €
HLU315-26K	HLU315-26	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	151,63 €	145,82 €
HLU400-30K	HLU400-30	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	277,93 €	269,16 €
HLU500-34K	HLU500-34	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	464,60 €	453,77 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Stock Alu Volantino a razze e impugnatura girevole

Alluminio

HLUT

- **Volantino con impugnatura girevole**
- Materiale:
  Volante: alluminio
  Impugnatura: alluminio con asse in acciaio
- Finitura: bordo lavorato e lucidato
- Versione con cava per chiavetta conforme a DIN 6885-1




Vantaggi


- Leggero


Opzioni

- Solo volantino: **HLU** **(vol. 1 p.60)**



Cava per chiavetta





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	15+	20+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice Con cava per chiavetta	Codice Senza cava per chiavetta	Impugnatura girevole	ØD1	ØD2 (H7)	ØD3	L1	L3	B3 (P9)	T	Stock* Con	Stock* Senza	Prezzo unit. da 1 a 5 Con cava per chiavetta	Prezzo unit. da 1 a 5 Senza cava per chiavetta
Con 3 razze													
HLUT80-10K	HLUT80-10	Ø16xM6x54,5	80	10	24	16	29	3	11,4	✔	-	46,34 €	42,87 €
HLUT100-10K	HLUT100-10	Ø16xM6x54,5	100	10	26	17	33	3	11,4	✔	-	49,38 €	44,52 €
HLUT125-12K	HLUT125-12	Ø20xM8x67,0	125	12	28	18	36	4	13,8	✔	-	59,49 €	54,13 €
HLUT140-14K	HLUT140-14	Ø20xM8x67,0	140	14	30	19	39	5	16,3	✔	-	66,37 €	60,74 €
HLUT160-14K	HLUT160-14	Ø25xM10x83,0	160	14	32	20	40	5	16,3	✔	✔	77,73 €	73,74 €
HLUT180-16K	HLUT180-16	Ø25xM10x83,0	180	16	35	22	43	5	18,3	✔	-	89,70 €	85,55 €
HLUT200-18K	HLUT200-18	Ø25xM10x83,0	200	18	38	24	45	6	20,8	✔	✔	100,66 €	95,68 €
Con 5 razze													
HLUT250-22K	HLUT250-22	Ø32xM12x105,5	250	22	45	28	50	6	24,8	-	✔	151,02 €	145,42 €
HLUT315-26K	HLUT315-26	Ø32xM12x105,5	315	26	53	33	56	8	29,3	-	-	206,16 €	200,33 €
HLUT400-30K	HLUT400-30	Ø36xM16x117,0	400	30	65	38	63	8	33,3	-	-	340,86 €	334,28 €
HLUT500-34K	HLUT500-34	Ø36xM16x117,0	500	34	78	45	72	10	37,3	-	-	531,92 €	518,91 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Volantino a razze

HLUss


Inox 316


- ***Volantino singolo***
- *Conforme a DIN950*
- *Versione con e senza cava per chiavetta conforme a DIN6885-1*
- *Materiale:*
  Inox 1.4401 (316)
  Finitura: tornito e lucidato


Accessori

- *Vedere impugnatura girevole* **HLUMss (vol. 1 p.63)**









SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L3	M	K	T	N. di razze	Prezzo unit. 1 a 2
Senza cava per chiavetta										
HLU100-10/SS	100	10	26	17	33	M6	-	-	3	65,57 €
HLU125-12/SS	125	12	28	18	36	M8	-	-	3	94,02 €
HLU160-16/SS	160	16	32	20	40	M10	-	-	3	138,63 €
HLU200-18/SS	200	18	38	24	45	M10	-	-	3	243,37 €
Con cava per chiavetta										
HLU100-10K/SS	100	10	26	17	33	M6	3	11,4	3	68,85 €
HLU125-12K/SS	125	12	28	18	36	M8	4	13,8	3	97,34 €
HLU160-16K/SS	160	16	32	20	40	M10	5	18,3	3	141,91 €
HLU200-18K/SS	200	18	38	24	45	M10	6	20,8	3	248,24 €

Dimensioni in mm

Inox DIN Impugnatura girevole per volantino a razze

Inox 316


HLUMss

- ***Impugnatura girevole singola***
- *Simile a DIN98*
- *Materiale:*
  Inox 1.4401 (316)
  Finitura: lucida



Accessori

- *Vedere volantino a razze inox* **HLUss (vol. 1 p.62)**





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	3+	5+	10+
	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØM3	ØD4	L1	L2	L3	SW	Prezzo unit. 1 a 2
HLUM-M6/SS	16	M6	11	57	12	11,45	8	27,20 €
HLUM-M8/SS	21	M8	14	71	14	13,45	10	34,38 €
HLUM-M10/SS	25	M10	16	86	16	14,45	11	44,15 €

Dimensioni in mm


Volantino pieno con impugnatura girevole

VPPTss

Inox 304

- ***Volantino con impugnatura girevole***
- *Finitura: tornito, naturale*
- *Mozzo pieno con punto di centraggio*
- *Materiale:*
  Inox 1.4301 (304)





SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codici	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	Prezzo unit. 1 a 2
VPPT76/SS	76,20	9,91	22,1	17,02	6,10	27,9	37,90	76,63 €
VPPT101/SS	101,60	11,94	25,9	18,03	7,87	31,7	39,88	86,12 €
VPPT151/SS	152,40	19,05	38,1	22,10	12,70	38,1	63,50	171,30 €
VPPT203/SS	203,20	22,10	45,7	24,13	14,22	45,7	76,20	220,70 €
VPPT254/SS	254,00	22,10	50,8	26,67	15,75	50,8	76,20	344,84 €

Dimensioni in mm