


- **Bulloneria Qualità 12,9**
- Funzione di centraggio e serraggio
- Materiale:
Acciaio trattato 33-38, HRC
(temprato ad olio)
- Resistenza alla trazione 1220N/mm²
- Resistenza al taglio 624N/mm²
- Allungamento minimo 8%
- T° d'utilizzo: da -50°C a +300°C
- **Venduto a multipli, contattateci**



ØSL	ØM	Forza di trazione (kN)			Coppia di serraggio (Nm)
		Filettatura	Spallamento	Gola	
6	M5	16,99	20,47	7,62	7,61
8	M6	24,03	36,38	10,90	13,14
10	M8	43,77	56,86	20,81	33,63
12	M10	69,38	81,88	33,79	60,56
16	M12	100,52	145,55	49,80	120,62

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura		L	Passo	b	dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prezzo unif. da 1 a 5
	ØM	ØSL										
HSS5-10	M5	10	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,04 €	
HSS5-12	M5	12	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,04 €	
HSS5-16	M5	16	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,17 €	
HSS5-20	M5	20	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,17 €	
HSS5-25	M5	25	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,23 €	
HSS5-30	M5	30	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,23 €	
HSS5-40	M5	40	0,80	9,75	10,22	2,4	Ø6 ^{-0,010 / -0,040}	4,5	3	✓	3,28 €	

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+	300+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	-30%	-55%	Su richiesta

Codice	Filettatura			b	dk	k	ØsL	H	AF	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
	ØM	L	Passo								
HSS6-12	M6	12	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,32 €
HSS6-16	M6	16	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,42 €
HSS6-20	M6	20	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,55 €
HSS6-25	M6	25	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,55 €
HSS6-30	M6	30	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,71 €
HSS6-40	M6	40	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,85 €
HSS6-50	M6	50	1,00	11,25	13,27	3,3	Ø8 ^{-0,010 -0,040}	5,5	4	✓	3,94 €
HSS8-16	M8	16	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	4,03 €
HSS8-20	M8	20	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	4,03 €
HSS8-25	M8	25	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	4,18 €
HSS8-30	M8	30	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	5,10 €
HSS8-40	M8	40	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	5,42 €
HSS8-50	M8	50	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	5,48 €
HSS8-60	M8	60	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	5,48 €
HSS8-70	M8	70	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	6,01 €
HSS8-80	M8	80	1,25	13,25	16,27	4,2	Ø10 ^{-0,013 -0,049}	7,0	5	✓	6,72 €
HSS10-16	M10	16	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	6,37 €
HSS10-20	M10	20	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	6,48 €
HSS10-25	M10	25	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	6,95 €
HSS10-30	M10	30	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	7,04 €
HSS10-40	M10	40	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	6,91 €
HSS10-50	M10	50	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	7,65 €
HSS10-60	M10	60	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,013 -0,049}	8,0	6	✓	9,41 €
HSS10-70	M10	70	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,016 -0,059}	8,0	6	✓	10,00 €
HSS10-80	M10	80	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,016 -0,059}	8,0	6	-	12,91 €
HSS10-90	M10	90	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,016 -0,059}	8,0	6	-	14,82 €
HSS10-100	M10	100	1,50	16,4	18,27	4,9	Ø12 ^{-0,016 -0,059}	8,0	6	-	17,61 €
HSS12-30	M12	30	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	✓	12,06 €
HSS12-40	M12	40	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	✓	13,03 €
HSS12-50	M12	50	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	✓	13,57 €
HSS12-60	M12	60	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	✓	16,16 €
HSS12-70	M12	70	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	✓	16,78 €
HSS12-80	M12	80	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	-	18,22 €
HSS12-90	M12	90	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	-	19,87 €
HSS12-120	M12	120	1,75	18,4	24,33	6,6	Ø16 ^{-0,016 -0,059}	10,0	8	-	33,63 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm