

Acciaio o ghisa

Passo  
**14 mm**

Larghezza cinghia 55mm

- Per cinghia RPP14
- Passo: 14mm
- Materiale:  
Ghisa o  
Acciaio fosfatato in base alle  
dimensioni

Venduta  
prealesata\*\*






## Accessori

- Cinghie RPP14
- Rulli tenditori GTC

## Info

- \*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDI	F	L	Prealesaggio non garantito	ØA**	Prezzo
												Unit.
28HTD14M-55F	Acciaio	28	124,78	122,12	128	100	-	70	85	24	89,58	€
29HTD14M-55F		29	129,23	126,57	138	100	-	70	85	24	119,44	€
30HTD14M-55F		30	133,69	130,99	138	100	-	70	85	24	111,16	€
32HTD14M-55F		32	142,60	139,88	154	100	-	70	85	24	125,82	€
34HTD14M-55F		34	151,52	148,79	160	100	-	70	85	24	142,46	€
36HTD14M-55F		36	160,43	157,68	168	100	-	70	85	24	159,29	€
38HTD14M-55F		38	169,34	166,60	183	120	-	70	85	24	167,41	€
40HTD14M-55F		40	178,25	175,49	188	120	-	70	85	24	187,60	€
44HTD14M-55F		44	196,08	193,28	211	120	-	70	85	24	228,27	€
48HTD14M-55F		48	213,90	211,11	226	135	170	70	70	24	212,51	€
56HTD14M-55F	Ghisa	56	249,55	246,76	256	135	207	70	70	28	265,15	€
64HTD14M-55F		64	285,21	282,41	296	135	240	70	70	28	270,36	€

Dimensioni in mm