

Puleggia dentata di trasmissione

Passo

Acciaio o ghisa

14 mm

Larghezza cinghia 85mm




- Per cinghia RPP14
- Passo: 14mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Accessori


- Cinghie RPP14
- Rulli tenditori GTC

Info


- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



*venduta prealesata***



fino a 48 denti



56 denti e +

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Prezzo Unit. da 1 a 5
28HTD14M-85F	Acciaio	28	124,78	122,12	128	100	-	102	117	-	120,94 €
30HTD14M-85F		30	133,69	130,99	138	100	-	102	117	-	149,50 €
32HTD14M-85F		32	142,60	139,88	154	100	-	102	117	-	169,45 €
34HTD14M-85F		34	151,52	148,79	160	100	-	102	117	-	191,78 €
36HTD14M-85F		36	160,43	157,68	168	100	-	102	117	-	216,15 €
38HTD14M-85F		38	169,34	166,60	183	120	-	102	117	-	226,05 €
40HTD14M-85F		40	178,25	175,49	188	135	-	102	117	-	253,77 €
44HTD14M-85F		44	196,08	193,28	211	135	-	102	117	-	309,16 €
48HTD14M-85F	48	213,90	211,11	226	150	-	102	117	-	298,42 €	
56HTD14M-85F	Ghisa	56	249,55	246,76	256	150	207	102	102	32	367,46 €
64HTD14M-85F		64	285,21	282,41	296	150	240	102	102	32	378,63 €

Dimensioni in mm