

# Puleggia dentata di trasmissione

## Passo 5mm

## Acciaio o alluminio

Larghezza cinghia 15mm




- Per cinghia RPP5
- Passo: 5mm
- Materiale:  
Alluminio o  
Acciaio fosfatato in base  
alle dimensioni

### Accessori

- Cinghie RPP5
- Rulli tenditori GTC

### Info

- \*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+          | 6+ | 20+          |
|-----|-------------|----|--------------|
| Sc. | Prezzo -12% |    | Su richiesta |

| Codice      | Mate-riale | N. di denti | Ø primitivo | ØD esterno | ØE flangia | ØM   | ØDi  | F    | L    | Prealesaggio non garantito | ØA** | Stock*  | Prezzo Unit. da 1 a 5 |
|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------|------|------|------|----------------------------|------|---------|-----------------------|
| 12HTD5M-15F | Acciaio    | 12          | 19,10       | 17,96      | 23,0       | 13,0 | -    | 20,5 | 26,0 | Pleno                      |      | ✓       | 6,69 €                |
| 14HTD5M-15F |            | 14          | 22,28       | 21,14      | 25,0       | 13,0 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 7,07 €                |
| 15HTD5M-15F |            | 15          | 23,87       | 22,73      | 28,0       | 16,0 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 7,54 €                |
| 16HTD5M-15F |            | 16          | 25,46       | 24,32      | 28,0       | 16,5 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 7,67 €                |
| 18HTD5M-15F |            | 18          | 28,65       | 27,51      | 32,0       | 20,0 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 8,31 €                |
| 20HTD5M-15F |            | 20          | 31,83       | 30,69      | 36,0       | 23,0 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 8,80 €                |
| 21HTD5M-15F |            | 21          | 33,42       | 32,28      | 38,0       | 24,0 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | -       | 9,18 €                |
| 22HTD5M-15F |            | 22          | 35,01       | 33,87      | 39,0       | 25,5 | -    | 20,5 | 26,0 | 6                          |      | ✓       | 9,59 €                |
| 24HTD5M-15F |            | 24          | 38,20       | 37,06      | 42,0       | 27,0 | -    | 20,5 | 28,0 | 6                          |      | ✓       | 10,32 €               |
| 26HTD5M-15F |            | 26          | 41,38       | 40,24      | 44,0       | 30,0 | -    | 20,5 | 28,0 | 6                          |      | ✓       | 10,90 €               |
| 28HTD5M-15F |            | 28          | 44,56       | 43,42      | 48,0       | 30,5 | -    | 20,5 | 28,0 | 6                          |      | ✓       | 11,74 €               |
| 30HTD5M-15F |            | 30          | 47,75       | 46,60      | 51,0       | 35,0 | -    | 20,5 | 28,0 | 6                          |      | ✓       | 12,69 €               |
| 32HTD5M-15F |            | 32          | 50,93       | 49,79      | 54,0       | 38,0 | -    | 20,5 | 28,0 | 8                          |      | ✓       | 13,34 €               |
| 36HTD5M-15F |            | 36          | 57,30       | 56,16      | 60,0       | 38,0 | -    | 20,5 | 28,0 | 8                          |      | ✓       | 14,09 €               |
| 40HTD5M-15F | 40         | 63,66       | 62,52       | 71,0       | 38,0       | -    | 20,5 | 28,0 | 8    |                            | ✓    | 15,18 € |                       |
| 44HTD5M-15  | Alluminio  | 44          | 70,03       | 68,89      | -          | 38,0 | 54   | 20,5 | 30,0 | 8                          |      | ✓       | 22,81 €               |
| 48HTD5M-15  |            | 48          | 76,39       | 75,25      | -          | 38,0 | 61   | 20,5 | 30,0 | 8                          |      | ✓       | 25,18 €               |
| 60HTD5M-15  |            | 60          | 95,49       | 94,35      | -          | 50,0 | 80   | 20,5 | 30,0 | 8                          |      | ✓       | 37,34 €               |
| 72HTD5M-15  |            | 72          | 114,59      | 113,45     | -          | 50,0 | 100  | 20,5 | 30,0 | 8                          |      | ✓       | 50,66 €               |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm