

Acciaio o alluminio

Passo
5mm

Larghezza cinghia 25mm

- Per cinghia RPP5
- Passo: 5mm
- Materiale:
Alluminio o
Acciaio fosfatato in base alle
dimensioni


Accessori

- Cinghie RPP5
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura

Venduta prealesata**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	6+	20+
	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito	Prezzo Unit. da 1 a 5
12HTD5M-25F	Acciaio	12	19,10	17,96	23,0	13,0	-	30,5	36	Pieno	8,18 €
14HTD5M-25F		14	22,28	21,14	25,0	13,0	-	30,5	36	6	8,80 €
15HTD5M-25F		15	23,87	22,73	28,0	16,0	-	30,5	36	6	9,18 €
16HTD5M-25F		16	25,46	24,32	28,0	16,5	-	30,5	36	6	9,59 €
18HTD5M-25F		18	28,65	27,51	32,0	20,0	-	30,5	36	6	10,00 €
20HTD5M-25F		20	31,83	30,69	36,0	23,0	-	30,5	36	6	10,90 €
21HTD5M-25F		21	33,42	32,28	38,0	24,0	-	30,5	38	6	11,23 €
22HTD5M-25F		22	35,01	33,87	39,0	25,5	-	30,5	38	6	12,00 €
24HTD5M-25F		24	38,20	37,06	42,0	27,0	-	30,5	38	6	13,21 €
26HTD5M-25F		26	41,38	40,24	44,0	30,0	-	30,5	38	6	13,95 €
28HTD5M-25F		28	44,56	43,42	48,0	30,5	-	30,5	38	6	15,07 €
30HTD5M-25F		30	47,75	46,60	51,0	35,0	-	30,5	38	6	16,40 €
32HTD5M-25F		32	50,93	49,79	54,0	38,0	-	30,5	38	8	17,40 €
36HTD5M-25F		36	57,30	56,16	60,0	38,0	-	30,5	38	8	18,22 €
40HTD5M-25F	40	63,66	62,52	71,0	38,0	-	30,5	38	8	20,96 €	
44HTD5M-25	Alluminio	44	70,03	68,89	-	38,0	-	30,5	40	8	29,26 €
48HTD5M-25		48	76,39	75,25	-	38,0	61	30,5	40	8	34,02 €
60HTD5M-25		60	95,49	94,35	-	50,0	80	30,5	40	8	46,33 €
72HTD5M-25		72	114,59	113,45	-	50,0	100	30,5	40	8	65,06 €

Dimensioni in mm