

Puleggia dentata di trasmissione

Passo 8mm

Acciaio o ghisa

Larghezza cinghia 20mm





- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC

Info

- ****Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione**
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**



*Venduta prealesata***

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito ØA**	Stock*	Prezzo
												Unit. da 1 a 5
22HTD8M-20F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	28	38	12	✓	13,03 €
24HTD8M-20F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	28	38	12	✓	14,47 €
26HTD8M-20F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	28	38	12	✓	15,45 €
28HTD8M-20F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	28	38	15	✓	17,13 €
30HTD8M-20F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	28	38	15	✓	19,65 €
32HTD8M-20F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	28	38	15	✓	21,69 €
34HTD8M-20F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	28	38	15	✓	24,13 €
36HTD8M-20F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	28	38	15	✓	26,66 €
38HTD8M-20F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	28	38	15	-	29,26 €
40HTD8M-20F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	28	38	15	-	31,59 €
44HTD8M-20F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	28	38	15	✓	37,63 €
48HTD8M-20F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	28	38	15	✓	43,41 €
56HTD8M-20F		56	142,60	141,23	150,0	80	116	28	38	15	✓	55,50 €
64HTD8M-20F		64	162,97	161,60	168,0	80	137	28	38	15	✓	68,16 €
72HTD8M-20F	72	183,35	181,97	192,0	80	158	28	38	15	✓	81,92 €	
80HTD8M-20	Ghisa	80	203,72	202,35	-	90	180	28	38	15	-	77,95 €
90HTD8M-20		90	229,18	227,81	-	90	204	28	38	15	-	88,78 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm