


Acciaio o ghisa

Passo
8mm

Larghezza cinghia 30mm

- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:
Ghisa o
Acciaio fosfatato in base
alle dimensioni

Venduta
prealesata**




Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC

Info

- **Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- Componenti non modificabili a nostra cura



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito		Prezzo Unit. da 1 a 5
										ØA**	Stock*	
22HTD8M-30F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	38	48	12	✓	14,57 €
24HTD8M-30F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	38	48	12	✓	16,68 €
26HTD8M-30F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	38	48	12	✓	18,89 €
28HTD8M-30F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	38	48	15	✓	20,96 €
30HTD8M-30F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	38	48	15	✓	24,05 €
32HTD8M-30F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	38	48	15	-	26,66 €
34HTD8M-30F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	38	48	15	✓	29,52 €
36HTD8M-30F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	38	48	15	✓	32,60 €
38HTD8M-30F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	38	48	15	-	35,86 €
40HTD8M-30F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	38	48	15	✓	38,83 €
44HTD8M-30F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	38	48	15	-	46,29 €
48HTD8M-30F		48	122,23	120,86	128,0	75	-	38	48	15	✓	53,52 €
56HTD8M-30F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	38	48	15	✓	74,57 €
64HTD8M-30F		64	162,97	161,60	168,0	90	137	38	48	15	-	92,14 €
72HTD8M-30F	72	183,35	181,97	192,0	95	158	38	48	15	-	108,21 €	
80HTD8M-30	Ghisa	80	203,72	202,35	-	100	180	38	48	15	-	96,54 €
90HTD8M-30		90	229,18	227,81	-	100	204	38	48	15	-	105,23 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm