

# Puleggia dentata di trasmissione

**Passo**  
**8mm**

**Acciaio o ghisa**

Larghezza cinghia 50mm



- Per cinghia RPP8
- Passo: 8mm
- Materiale:  
Ghisa o  
Acciaio fosfatato in base  
alle dimensioni



## Accessori

- Cinghie RPP8
- Rulli tenditori GTC


## Info

- **\*\*Prealesaggio fornito a titolo indicativo può variare in funzione della produzione**
- Rilavorazione imperativa a cura del cliente
- **Componenti non modificabili a nostra cura**

*Venduta prealesata\*\**



fino a 48 denti



56 denti e +

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -12% Su richiesta		

Codice	Materiale	N. di denti	Ø primitivo	ØD esterno	ØE flangia	ØM	ØDi	F	L	Prealesaggio non garantito	Prezzo Unit. da 1 a 5
										ØA**	
22HTD8M-50F	Acciaio	22	56,02	54,65	60,0	43	-	60	70	-	19,95 €
24HTD8M-50F		24	61,12	59,75	66,0	45	-	60	70	-	23,01 €
26HTD8M-50F		26	66,21	64,85	70,0	48	-	60	70	-	26,08 €
28HTD8M-50F		28	71,30	70,08	75,0	50	-	60	70	-	29,42 €
30HTD8M-50F		30	76,39	75,13	82,5	55	-	60	70	-	33,57 €
32HTD8M-50F		32	81,49	80,16	87,0	60	-	60	70	-	37,24 €
34HTD8M-50F		34	86,58	85,22	91,0	66	-	60	70	-	41,44 €
36HTD8M-50F		36	91,67	90,30	97,0	70	-	60	70	-	45,71 €
38HTD8M-50F		38	96,77	95,39	102,0	75	-	60	70	-	50,20 €
40HTD8M-50F		40	101,86	100,49	106,0	75	-	60	70	-	54,57 €
44HTD8M-50F		44	112,05	110,67	120,0	75	-	60	70	-	64,99 €
48HTD8M-50F		48	122,23	120,86	128,0	80	-	60	70	-	75,87 €
56HTD8M-50F		56	142,60	141,23	150,0	90	116	60	60	18	93,29 €
64HTD8M-50F		64	162,97	161,60	168,0	100	137	60	60	18	117,31 €
72HTD8M-50F	72	183,35	181,97	192,0	100	158	60	60	18	144,30 €	
80HTD8M-50	Ghisa	80	203,72	202,35	-	110	180	60	60	18	130,49 €
90HTD8M-50		90	229,18	227,81	-	110	204	60	60	18	146,24 €

Dimensioni in mm