
Snodo angolare a 180° acciaio o inox Stock Acc

IBJ IBJss

Contatto acciaio/acciaio o inox/inox

- **Articolazione assiale simile a DIN 71802**
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetatto a norma DIN 71803
- Materiale:
  Acciaio zincato
  Inox 1.4305 (Inox A2)





SCONTI PER QUANTITÀ / *acciaio*

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-50%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ / *inox*

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØT	A	L1	L3	E	Chiave	Carico assiale F (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio											
IBJ-5	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✔	5,46 €
IBJ-6	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✔	7,00 €
IBJ-8	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,053	✔	7,40 €
IBJ-10	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,104	✔	10,25 €
IBJ-14x1.5	19	M14x1,5	45	48,0	20	21,5	16	100	0,221	✔	26,18 €
Inox											
IBJ-5/SS	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✔	9,83 €
IBJ-6/SS	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✔	11,78 €
IBJ-8/SS	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,055	✔	12,93 €
IBJ-10/SS	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,105	✔	21,18 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Contatto acciaio/acciaio o inox/inox

RAS
RASss


- ***A norma* DIN 71802**
- Angolo di lavoro:
  Laterale ±15°
  Frontale e posteriore ±18°
- Materiale:
  Acciaio zincato passivato
  Inox 303
- La sfera è trattenuta in sede da un fermo
- Filettatura a sinistra: solo la filettatura femmina è inclinata a sinistra




Vantaggi

- Resiste all'usura

Misure	Fissaggio A/F	Forza statica maxi. kp radiale e assiale
M5	7	30
M6	8	70
M8	11	150
M10	13	200
M12	13	200



Angoli di lavoro



Lavoro frontale e posteriore

Lavoro laterale

SCONTI PER QUANTITÀ / *acciaio*

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-50%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ / *inox*

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice Acciaio	Codice Inox	d1	d2	D4	L1	L2	L3	L4	L5	L6	R	Stock* Acciaio	Stock* Inox	Prezzo unit. da 1 a 5 Acciaio	Prezzo unit. da 1 a 5 Inox
Filettatura a destra															
RAS5	RAS5/SS	8	M5	8	28,5	22,0	10,2	25,0	10,2	9,0	6,4	✔	✔	5,32 €	7,85 €
RAS6	RAS6/SS	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✔	✔	5,53 €	8,03 €
RAS8	RAS8/SS	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✔	✔	6,73 €	10,25 €
RAS10	RAS10/SS	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✔	✔	9,10 €	18,18 €
RAS12	RAS12/SS	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✔	✔	12,82 €	21,30 €
Filettatura a sinistra															
RAS5L	-	8	M5	8	28,5	22,0	10,5	25,0	10,2	9,0	6,4	✔	-	6,15 €	-
RAS6L	-	10	M6	10	32,5	25,0	11,5	30,0	12,5	11,0	7,5	✔	-	6,20 €	-
RAS8L	-	13	M8	13	39,5	30,0	14,0	38,0	16,5	13,0	9,7	✔	-	7,46 €	-
RAS10L	-	16	M10	16	47,0	35,0	15,5	47,5	20,0	16,0	12,0	✔	-	9,82 €	-
RAS12L	-	16	M12	16	47,0	35,0	15,0	47,5	20,0	16,0	12,0	✔	-	15,23 €	-

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*