


# Snodo angolare a 180° acciaio o **inox** Stock **Acc**

## IBJ Contatto acciaio/acciaio o inox/inox IBJss

- Articolazione assiale simile a DIN 71802
- Corpo a norma DIN 71805
- Gambo filetato a norma DIN 71803
- Materiale:  
Acciaio zincato  
Inox 1.4305 (Inox A2)



**NUOVI  
SCONTI**

### SCONTI PER QUANTITÀ **A** / acciaio

### SCONTI PER QUANTITÀ **B** / inox

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	Qtà	1+	6+	20+	40+	60+
Sc.	Prezzo	-20%	-30%	-50%	Su richiesta	Sc.	Prezzo	-15%	-20%	-30%	Su richiesta

Codice	ØD	ØT	A	L1	L3	E	Chiave	Carico assiale F (N)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
<b>Acciaio</b>											
IBJ-5	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	<b>A</b> 5,35 €
IBJ-6	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	<b>A</b> 6,86 €
IBJ-8	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,053	✓	<b>A</b> 7,25 €
IBJ-10	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,104	✓	<b>A</b> 10,05 €
IBJ-14x1,5	19	M14x1,5	45	48,0	20	21,5	16	100	0,221	✓	<b>A</b> 25,66 €
<b>Inox</b>											
IBJ-5/SS	8	M5	22	19,2	9	10,2	7	30	0,015	✓	<b>B</b> 9,64 €
IBJ-6/SS	10	M6	25	23,5	11	11,5	8	40	0,025	✓	<b>B</b> 11,55 €
IBJ-8/SS	13	M8	30	29,5	13	14,0	11	60	0,055	✓	<b>B</b> 12,68 €
IBJ-10/SS	16	M10	35	36,0	16	15,5	13	80	0,105	-	<b>B</b> 20,76 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm