

# Riduttore coassiale a treni paralleli



## J51 XJ51

Coppia fino a 0,49Nm

### - Rapporti da 1:1 a 20:1



- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero  
Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,14 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

### Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



### COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	5:1	10:1	15:1	20:1
4000	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17	0,18
2000	0,19	0,18	0,17	0,15	0,18	0,20	0,21
1000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22	0,23
VELOCITÀ IN	500	0,27	0,25	0,23	0,21	0,24	0,25
INGRESSO (g/min)	200	0,32	0,30	0,27	0,25	0,28	0,30
	100	0,36	0,33	0,30	0,28	0,32	0,34
	50	0,40	0,38	0,35	0,32	0,36	0,37
	20	0,48	0,45	0,41	0,38	0,43	0,44

Vasta scelta di rapporti di riduzione  
Fino a 625:1

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J51-2	XJ51-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	349,10 €
J51-3	XJ51-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	349,10 €
J51-4	XJ51-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	349,10 €
J51-5	XJ51-5	5:1	4000	800	92%	Identico	349,10 €
J51-10	XJ51-10	10:1	4000	400	92%	Identico	349,12 €
J51-15	XJ51-15	15:1	4000	266	92%	Identico	349,12 €
J51-20	XJ51-20	20:1	4000	200	92%	Identico	349,12 €
J51-SP	XJ51-SP	1:1 - 20:1	Rapporti speciali da 1:1 a 20:1				490,69 €

Dimensioni in mm

Su richiesta