

Coppia fino a 0,9Nm


J52
XJ52

- **Rapporti da 1:1 a 130:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero


Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,16 kg
- Cava chiaveva conforme a DIN 6885



Riduttore Xj

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	30:1	40:1	50:1	60:1	75:1	100:1	125:1
	4000	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33
	2000	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,38
	1000	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42
VELOCITÀ	500	0,40	0,41	0,42	0,43	0,46	0,49
IN	200	0,46	0,48	0,49	0,52	0,54	0,57
INGRESSO	100	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,65
(g/min)	50	0,57	0,62	0,65	0,69	0,73	0,74
	20	0,69	0,73	0,75	0,75	0,75	0,90

Vasta scelta di rapporti di riduzione
Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J52-30	XJ52-30	30:1	4000	133	88%	Inverso	482,16 €
J52-40	XJ52-40	40:1	4000	100	88%	Inverso	482,16 €
J52-50	XJ52-50	50:1	4000	80	88%	Inverso	482,16 €
J52-60	XJ52-60	60:1	4000	66	88%	Inverso	482,16 €
J52-75	XJ52-75	75:1	4000	53	88%	Inverso	482,16 €
J52-100	XJ52-100	100:1	4000	40	88%	Inverso	482,16 €
J52-125	XJ52-125	125:1	4000	32	88%	Inverso	482,16 €
J52-SP	XJ52-SP	1:1 - 130:1	Rapporti speciali da 1:1 a 130:1				568,20 €

Dimensioni in mm

Su richiesta