
# Riduttore coassiale a treni paralleli

Taglia XS ★★

## J51
## XJ51


## Coppia fino a 0,49Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 20:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,14 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




### Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 10:1 | 15:1 | 20:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4000 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| | 2000 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
| | 1000 | 0,22 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| VELOCITÀ | 500 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,27 |
| IN | 200 | 0,32 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,32 |
| INGRESSO | 100 | 0,36 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,32 | 0,34 | 0,36 |
| (g/min) | 50 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,32 | 0,36 | 0,37 | 0,42 |
| | 20 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,49 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1**

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J51-2 | XJ51-2 | 2:1 | 4000 | 2000 | 92% | Identico | 511,90 € | Su richiesta |
| J51-3 | XJ51-3 | 3:1 | 4000 | 1333 | 92% | Identico | 511,90 € | |
| J51-4 | XJ51-4 | 4:1 | 4000 | 1000 | 92% | Identico | 511,90 € | |
| J51-5 | XJ51-5 | 5:1 | 4000 | 800 | 92% | Identico | 511,90 € | |
| J51-10 | XJ51-10 | 10:1 | 4000 | 400 | 92% | Identico | 511,92 € | |
| J51-15 | XJ51-15 | 15:1 | 4000 | 266 | 92% | Identico | 511,92 € | |
| J51-20 | XJ51-20 | 20:1 | 4000 | 200 | 92% | Identico | 511,92 € | |
| J51-SP | XJ51-SP | 1:1 - 20:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 20:1** | | | | 719,54 € | |

*Dimensioni in mm*


Taglia XS ★★

# Riduttore coassiale a treni paralleli

## Coppia fino a 0,9Nm


**J52**
**XJ52**

- ***Rapporti da 1:1 a 130:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,16 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




## Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 30:1 | 40:1 | 50:1 | 60:1 | 75:1 | 100:1 | 125:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4000 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |
| | 2000 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,38 | 0,40 |
| | 1000 | 0,34 | 0,36 | 0,38 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 |
| VELOCITÀ | 500 | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,49 |
| IN | 200 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,52 | 0,54 | 0,57 | 0,59 |
| INGRESSO | 100 | 0,52 | 0,55 | 0,57 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,69 |
| (g/min) | 50 | 0,57 | 0,62 | 0,65 | 0,69 | 0,73 | 0,74 | 0,75 |
| | 20 | 0,69 | 0,73 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,90 | 0,90 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1**

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J52-30 | XJ52-30 | 30:1 | 4000 | 133 | 88% | Inverso | 707,02 € | Su richiesta |
| J52-40 | XJ52-40 | 40:1 | 4000 | 100 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-50 | XJ52-50 | 50:1 | 4000 | 80 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-60 | XJ52-60 | 60:1 | 4000 | 66 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-75 | XJ52-75 | 75:1 | 4000 | 53 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-100 | XJ52-100 | 100:1 | 4000 | 40 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-125 | XJ52-125 | 125:1 | 4000 | 32 | 88% | Inverso | 707,02 € | |
| J52-SP | XJ52-SP | 1:1 - 130:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 130:1** | | | | 833,18 € | |

*Dimensioni in mm*


# Riduttore coassiale a treni paralleli

Taglia XS ★★

## J53
## XJ53


## Coppia fino a 1,15Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 625:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,17 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




### Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | 140:1 | 160:1 | 200:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 625:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 0,43 | 0,45 | 0,46 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,58 |
| 2000 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,63 |
| 1000 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,63 | 0,65 | 0,67 | 0,69 |
| VELOCITÀ 500 | 0,63 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,79 | 0,84 | 0,96 |
| IN 200 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,91 | 0,99 | 1,15 |
| INGRESSO 100 | 0,86 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| (g/min) 50 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 20 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1**

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J53-140 | XJ53-140 | 140:1 | 4000 | 29 | 85% | Identico | 945,17 € | Su richiesta |
| J53-160 | XJ53-160 | 160:1 | 4000 | 25 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-200 | XJ53-200 | 200:1 | 4000 | 20 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-300 | XJ53-300 | 300:1 | 4000 | 13 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-400 | XJ53-400 | 400:1 | 4000 | 10 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-500 | XJ53-500 | 500:1 | 4000 | 8 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-625 | XJ53-625 | 625:1 | 4000 | 6,40 | 85% | Identico | 945,17 € | |
| J53-SP | XJ53-SP | 1:1 - 625:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 625:1** | | | | 1 080,42 € | |


*Dimensioni in mm*

# Riduttore coassiale a treni paralleli

## Coppia fino a 2,25Nm


**J64**
**XJ64**

- ***Rapporti da 1:1 a 16:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,3 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*





## Riduttore XJ


- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**XJ64**




**J64**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 10:1 | 12:1 | 16:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 0,66 | 0,64 | 0,57 | 0,75 | 0,70 | 0,79 | 0,80 |
| 2000 | 0,84 | 0,81 | 0,72 | 0,88 | 0,81 | 0,90 | 0,92 |
| 1000 | 0,99 | 0,96 | 0,85 | 1,00 | 0,90 | 1,04 | 1,07 |
| VELOCITÀ 500 | 1,13 | 1,10 | 0,98 | 1,14 | 1,01 | 1,17 | 1,21 |
| IN 200 | 1,32 | 1,28 | 1,14 | 1,35 | 1,20 | 1,39 | 1,43 |
| INGRESSO 100 | 1,50 | 1,45 | 1,30 | 1,53 | 1,33 | 1,58 | 1,65 |
| (g/min) 50 | 1,68 | 1,63 | 1,46 | 1,68 | 1,53 | 1,81 | 1,90 |
| 20 | 2,00 | 1,95 | 1,74 | 2,00 | 1,80 | 2,10 | 2,25 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1**

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J64-2 | XJ64-2 | 2:1 | 4000 | 2000 | 92% | Identico | 670,32 € | Su richiesta |
| J64-3 | XJ64-3 | 3:1 | 4000 | 1333 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-4 | XJ64-4 | 4:1 | 4000 | 1000 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-6 | XJ64-6 | 6:1 | 4000 | 666 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-10 | XJ64-10 | 10:1 | 4000 | 400 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-12 | XJ64-12 | 12:1 | 4000 | 333 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-16 | XJ64-16 | 16:1 | 4000 | 250 | 92% | Identico | 670,32 € | |
| J64-SP | XJ64-SP | 1:1 - 16:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 16:1** | | | | 820,13 € | |


*Dimensioni in mm*

# Riduttore coassiale a treni paralleli

## J65
## XJ65


## Coppia fino a 2,95Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 64:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,32 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




### Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | | 15:1 | 20:1 | 24:1 | 32:1 | 40:1 | 48:1 | 64:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4000 | 0,80 | 0,81 | 0,91 | 0,92 | 0,89 | 0,91 | 0,92 |
| | 2000 | 0,91 | 0,93 | 1,04 | 1,05 | 1,03 | 1,04 | 1,06 |
| | 1000 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,20 | 1,16 | 1,19 | 1,23 |
| VELOCITÀ | 500 | 1,20 | 1,27 | 1,35 | 1,41 | 1,37 | 1,40 | 1,45 |
| IN | 200 | 1,40 | 1,63 | 1,58 | 1,63 | 1,56 | 1,61 | 1,63 |
| INGRESSO | 100 | 1,48 | 1,71 | 1,80 | 1,85 | 1,73 | 1,82 | 1,87 |
| (g/min) | 50 | 1,86 | 2,02 | 1,95 | 2,00 | 1,94 | 1,95 | 1,96 |
| | 20 | 2,20 | 2,30 | 2,36 | 2,45 | 2,36 | 2,40 | 2,95 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1**

### SCONTI PER QTÀ

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J65-15 | XJ65-15 | 15:1 | 4000 | 266 | 88% | Inverso | 796,65 € | Su richiesta |
| J65-20 | XJ65-20 | 20:1 | 4000 | 200 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-24 | XJ65-24 | 24:1 | 4000 | 166 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-32 | XJ65-32 | 32:1 | 4000 | 125 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-40 | XJ65-40 | 40:1 | 4000 | 100 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-48 | XJ65-48 | 48:1 | 4000 | 83 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-64 | XJ65-64 | 64:1 | 4000 | 62 | 88% | Inverso | 796,65 € | |
| J65-SP | XJ65-SP | 1:1 - 64:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 64:1** | | | | 937,26 € | |


*Dimensioni in mm*

# Riduttore coassiale a treni paralleli

## Coppia fino a 2,8Nm


**J66**
**XJ66**

- ***Rapporti da 1:1 a 256:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  *Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero*
  *Ingresso e uscita: acciaio non temprato*
- *Massa: 0,34 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*





## Riduttore XJ


- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*




**XJ66**




**J66**




**COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)**

| Rapporti | 50:1 | 80:1 | 96:1 | 128:1 | 160:1 | 192:1 | 256:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 0,90 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,13 | 1,25 | 1,40 |
| 2000 | 1,04 | 1,13 | 1,18 | 1,24 | 1,30 | 1,40 | 1,55 |
| 1000 | 1,18 | 1,30 | 1,33 | 1,39 | 1,44 | 1,60 | 1,85 |
| VELOCITÀ 500 | 1,40 | 1,44 | 1,50 | 1,58 | 1,64 | 1,78 | 2,00 |
| IN 200 | 1,60 | 1,73 | 1,80 | 1,87 | 1,96 | 2,18 | 2,42 |
| INGRESSO 100 | 1,82 | 1,96 | 2,10 | 2,17 | 2,28 | 2,47 | 2,80 |
| (g/min) 50 | 2,02 | 2,28 | 2,45 | 2,61 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 |

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1**

**SCONTI PER QTÀ**

| Qtà | 1+ | 2+ | 4+ | 6+ |
|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | | Rapporti | Velocità max. in ingresso (g/min) | Velocità max. in uscita (g/min) | Resa Per 1000 g/min | Senso di rotazione in Uscita/Ingresso | Prezzo unit. J | Prezzo unit. XJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J66-50 | XJ66-50 | 50:1 | 4000 | 80 | 85% | Identico | 944,46 € | Su richiesta |
| J66-80 | XJ66-80 | 80:1 | 4000 | 50 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-96 | XJ66-96 | 96:1 | 4000 | 41 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-128 | XJ66-128 | 128:1 | 4000 | 31 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-160 | XJ66-160 | 160:1 | 4000 | 25 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-192 | XJ66-192 | 192:1 | 4000 | 21 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-256 | XJ66-256 | 256:1 | 4000 | 15 | 85% | Identico | 944,46 € | |
| J66-SP | XJ66-SP | 1:1 - 256:1 | **Rapporti speciali da 1:1 a 256:1** | | | | 1 087,36 € | |

*Dimensioni in mm*