



Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 2,25Nm

J64 XJ64

- **Rapporti da 1:1 a 16:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:



Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero

Ingresso e uscita: acciaio non temprato


- Massa: 0,3 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

Riduttore Xj


- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



XJ64



J64



COPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	6:1	10:1	12:1	16:1
	4000	0,66	0,64	0,57	0,75	0,70	0,79
	2000	0,84	0,81	0,72	0,88	0,81	0,90
	1000	0,99	0,96	0,85	1,00	0,90	1,04
VELOCITÀ	500	1,13	1,10	0,98	1,14	1,01	1,17
IN	200	1,32	1,28	1,14	1,35	1,20	1,39
INGRESSO	100	1,50	1,45	1,30	1,53	1,33	1,58
(g/min)	50	1,68	1,63	1,46	1,68	1,53	1,81
	20	2,00	1,95	1,74	2,00	1,80	2,10

Vasta scelta di rapporti
di riduzione
Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J64-2	XJ64-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	457,14 €
J64-3	XJ64-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	457,14 €
J64-4	XJ64-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	457,14 €
J64-6	XJ64-6	6:1	4000	666	92%	Identico	457,14 €
J64-10	XJ64-10	10:1	4000	400	92%	Identico	457,14 €
J64-12	XJ64-12	12:1	4000	333	92%	Identico	457,14 €
J64-16	XJ64-16	16:1	4000	250	92%	Identico	457,14 €
J64-SP	XJ64-SP	1:1 - 16:1	Rapporti speciali da 1:1 a 16:1				559,30 €

Su richiesta

Dimensioni in mm