



# Riduttore coassiale a treni paralleli

## Coppia fino a 2,8Nm


# J66 XJ66

- **Rapporti da 1:1 a 256:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:

Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero


Ingresso e uscita: acciaio non temprato

- Massa: 0,34 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885



### Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento



### COPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	50:1	80:1	96:1	128:1	160:1	192:1	256:1
4000	0,90	1,01	1,05	1,09	1,13	1,25	1,40
2000	1,04	1,13	1,18	1,24	1,30	1,40	1,55
1000	1,18	1,30	1,33	1,39	1,44	1,60	1,85
VELOCITÀ	500	1,40	1,44	1,50	1,58	1,64	1,78
IN	200	1,60	1,73	1,80	1,87	1,96	2,18
INGRESSO	100	1,82	1,96	2,10	2,17	2,28	2,47
(g/min)	50	2,02	2,28	2,45	2,61	2,80	2,80
	20	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

**Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1**

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J66-50	XJ66-50	50:1	4000	80	85%	Identico	644,08 €
J66-80	XJ66-80	80:1	4000	50	85%	Identico	644,08 €
J66-96	XJ66-96	96:1	4000	41	85%	Identico	644,08 €
J66-128	XJ66-128	128:1	4000	31	85%	Identico	644,08 €
J66-160	XJ66-160	160:1	4000	25	85%	Identico	644,08 €
J66-192	XJ66-192	192:1	4000	21	85%	Identico	644,08 €
J66-256	XJ66-256	256:1	4000	15	85%	Identico	644,08 €
J66-SP	XJ66-SP	1:1 - 256:1	<b>Rapporti speciali da 1:1 a 256:1</b>				741,55 €

Su richiesta

Dimensioni in mm