
Vite a ricircolo di sfere al metro

KGS — Vite a sfere rullata Classe 7

- ***Vite a sfere rullata***
- *In acciaio Cf 53 o Cf60 temprato per induzione 60±2 HRc e lucidato*
- *Classe di precisione 7 (50µm/300mm)*



Opzioni


- *Taglio alla lunghezza desiderata per dimensioni superiori a 1 metro*
- *Altri diametri: fino a 80mm*

Info

- *Grasso tipo KPE ZR-20 a norma DIN51502*
- *Vite non compatibile con le chiocciole* **VAB**

Accessori

- *Vedere chiocciola* **GBS (vol. 1 p.597)**



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta

Codice	Per vite Ød0	Avanzamento per giro (mm)	Vite non lavorata Ød1	Ød2	L (mm)	L maxi. (mm)	Massa/m (kg)	Stock*	Prezzo unit.
KGS1605-1000TR7	16	5	15,5	12,9	1000	3000	1,26	✔	178,44 €
KGS2005-1000TR7	20	5	19,5	16,9	1000	6000	1,26	✔	182,48 €
KGS2020-1000TR7	20	20	19,5	16,9	1000	6000	3,04	-	181,94 €
KGS2050-1000TR7	20	50	19,1	16,5	1000	6000	2,07	-	129,95 €
KGS2505-1000TR7	25	5	24,5	21,9	1000	6000	3,33	✔	206,00 €
KGS3205-1000TR7	32	5	31,5	28,9	1000	6000	5,61	✔	279,20 €
KGS3210-1000TR7	32	10	31,5	28,9	1000	6000	5,61	-	214,83 €
KGS3220-1000TR7	32	20	31,4	28,7	1000	6000	5,61	-	Su richiesta
KGS3240-1000TR7	32	40	32,6	28,9	1000	6000	5,61	-	Su richiesta
KGS4005-1000TR7	40	5	39,5	36,9	1000	6000	9,03	✔	301,53 €
KGS4010-1000TR7	40	10	39,5	34,1	1000	6000	8,33	-	262,75 €
KGS5010-1000TR7	50	10	49,2	44	1000	6000	13,48	-	370,52 €
KGS5020-1000TR7	50	20	49,4	44	1000	6000	13,48	-	Su richiesta
KGS6310-1000TR7	63	10	62,2	57	1000	6000	22,04	-	Su richiesta


**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Chiocciola per vite a sfere

Per vite a sfere KGS

GBS

- ***Chiocciola per vite a sfere***
- *Gioco assiale: 0,05mm per un passo di 5mm*
  0,1mm per un passo di 10mm
- *Materiale:*
  16 MnCr5 o 100Cr6




Info

- *Grasso tipo KPE ZR-20 a norma DIN51502*
- *Vite non compatibile con le chiocciole* **VAB**

Accessori

- *Vedere vite* **KGS** **(vol. 1 p.596)** *(il passo e il diametro della vite devono corrispondere a quelli della chiocciola)*



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	6+	11+
Sc.	Prezzo	-7%	-13%	Su richiesta

Codice	ØD1g6	ØD2 h13	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	L4	L5	G
GBS-F-1605-RH	28	48	38	5,5	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2005-RH	32	55	45	7,0	44	12	8	6	8	M6
GBS-F-2505-RH	38	62	50	7,0	46	14	8	7	8	M6
GBS-F-3205-RH	45	70	58	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-3210-RH	53	80	68	7,0	73	16	10	8	8	M8 x 1
GBS-F-4005-RH	53	80	68	7,0	59	16	10	8	8	M6
GBS-F-4010-RH	63	95	78	9,0	73	16	10	8	8	M8 x 1
GBS-F-5010-RH	72	110	90	11,0	97	18	10	9	8	M8 x 1
GBS-F-6310-RH	85	125	105	11,0	99	20	10	10	8	M8 x 1

Codice	Per vite Ø	Avanzamento per giro (mm)	Carico dinamico C (kN)	Carico statico Co (kN)	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit.
GBS-F-1605-RH	16	5	7,0	12,7	0,20	✔	170,79 €
GBS-F-2005-RH	20	5	7,0	17,0	0,25	✔	189,72 €
GBS-F-2505-RH	25	5	9,5	22,4	0,35	✔	226,85 €
GBS-F-3205-RH	32	5	17,0	49,0	0,55	✔	303,35 €
GBS-F-3210-RH	32	10	25,7	56,0	0,90	-	356,54 €
GBS-F-4005-RH	40	5	19,0	63,5	0,80	✔	381,23 €
GBS-F-4010-RH	40	10	30,0	70,0	1,20	-	453,71 €
GBS-F-5010-RH	50	10	55,0	153,0	2,00	-	527,01 €
GBS-F-6310-RH	63	10	60,0	200,0	2,60	-	Su richiesta

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*