


Manicotto a sfere



KH

Per carichi leggeri

- **Boccola compatta**
- Per guida lineare
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- Materiali:
 - Lamiera stampata
 - Cuscinetto: acciaio 70 HRC ^{z2}
- Solo movimento lineare (non rotativo)



Codice	Gioco normale		Gioco ridotto	
	alesaggio albero		alesaggio albero	
Sedi in acciaio o ghisa	H7	h6	H6	j7
Sedi in lega leggera	K7	h6	K6	j5

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc.	Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta

Codice	Ød (mm)	ØD (mm)	L (mm)	Massa (g)	Carichi		Prezzo unit. da 1 a 4
					Dinamico Cr (N)	Statico Co (N)	
KH12-28-LL	12	19	28	18,5	605	495	✓ 14,18 €
KH14-28-LL	14	21	28	20,5	600	505	✓ 14,48 €
KH16-30-LL	16	24	30	27,5	775	600	✓ 16,45 €
KH20-30-LL	20	28	30	32,5	1050	880	✓ 14,86 €
KH25-40-LL	25	35	40	66,0	1830	1560	✓ 18,20 €
KH30-50-LL	30	40	50	95,0	2700	2450	✓ 25,54 €
KH40-60-LL	40	52	60	182,0	4250	4000	✓ 43,34 €
KH50-70-LL	50	62	70	252,0	5300	5700	- 60,58 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm