

Chiavetta rettangolare DIN 6885

Acciaio

KK

- **Permette il collegamento tramite interposizione tra 2 elementi**
- Forma A
- Richiede la lavorazione delle cave per chiavetta
- Materiale: Acciaio C45 60 daN/mm²
- **Venduto a multipli, contattateci**





Opzioni

- Versione in inox (316) e quote pollici

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	20+	50+	100+	200+	500+	1000+
Sc.	Prezzo	-45%	-55%	-65%	-70%	-80%	Su richiesta

Codice	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
KK2-10	2	2	10	✔	1,00 €
KK2-14	2	2	14	✔	2,57 €
KK2-20	2	2	20	✔	1,47 €
KK2-22	2	2	22	✔	2,62 €
KK3-8	3	3	8	✔	0,64 €
KK3-10	3	3	10	✔	0,72 €
KK3-12	3	3	12	✔	0,69 €
KK3-15	3	3	15	✔	1,16 €
KK3-20	3	3	20	✔	0,74 €
KK3-30	3	3	30	✔	1,33 €
KK3-40	3	3	40	✔	1,13 €
KK4-8	4	4	8	✔	0,64 €
KK4-10	4	4	10	✔	0,75 €
KK4-12	4	4	12	✔	0,88 €
KK4-15	4	4	15	✔	1,01 €
KK4-16	4	4	16	✔	0,64 €
KK4-20	4	4	20	✔	1,18 €
KK4-25	4	4	25	✔	1,23 €
KK5-10	5	5	10	✔	0,75 €
KK5-12	5	5	12	-	2,36 €
KK5-14	5	5	14	✔	0,82 €
KK5-16	5	5	16	✔	0,79 €
KK5-18	5	5	18	✔	0,64 €
KK5-20	5	5	20	✔	1,31 €
KK5-25	5	5	25	✔	0,86 €
KK5-30	5	5	30	✔	1,22 €
KK5-35	5	5	35	✔	1,29 €
KK5-40	5	5	40	✔	1,80 €
KK5-50	5	5	50	✔	1,31 €
KK6-12	6	6	12	✔	0,97 €
KK6-14	6	6	14	✔	1,35 €
KK6-16	6	6	16	✔	0,89 €

Codice	W (h9)	H (h11)	L	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 19
KK6-18	6	6	18	✔	0,89 €
KK6-20	6	6	20	✔	1,00 €
KK6-25	6	6	25	✔	1,22 €
KK6-28	6	6	28	✔	1,18 €
KK6-30	6	6	30	✔	1,53 €
KK6-32	6	6	32	✔	1,23 €
KK6-36	6	6	36	✔	1,13 €
KK6-45	6	6	45	✔	1,31 €
KK6-50	6	6	50	✔	1,81 €
KK8-7-18	8	7	18	✔	1,19 €
KK8-7-20	8	7	20	✔	1,19 €
KK8-7-22	8	7	22	✔	2,56 €
KK8-7-25	8	7	25	✔	1,22 €
KK8-7-30	8	7	30	✔	1,65 €
KK8-7-40	8	7	40	✔	1,80 €
KK8-7-45	8	7	45	✔	2,80 €
KK8-7-50	8	7	50	✔	1,87 €
KK10-8-20	10	8	20	✔	1,45 €
KK10-8-28	10	8	28	✔	1,78 €
KK10-8-30	10	8	30	✔	2,24 €
KK10-8-36	10	8	36	✔	3,65 €
KK10-8-40	10	8	40	✔	2,69 €
KK10-8-45	10	8	45	✔	2,05 €
KK10-8-50	10	8	50	✔	2,75 €
KK12-8-36	12	8	36	✔	2,93 €
KK12-8-40	12	8	40	✔	2,61 €
KK12-8-45	12	8	45	✔	2,79 €
KK12-8-50	12	8	50	✔	3,18 €
KK12-8-56	12	8	56	-	Su richiesta
KK12-8-60	12	8	60	✔	3,74 €
KK14-9-50	14	9	50	✔	4,11 €
KK14-9-70	14	9	70	✔	5,60 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm