


Acciaio C45 o inox 316

KS  
KSss

- Da tagliare alla lunghezza desiderata
  - Conforme a DIN6880
- Materiali  
Acciaio C45 (Resistenza alla rottura  
50kg/mm<sup>2</sup> mini)  
Inox 316Ti (X6CrNiMoTi17-12-2)



## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	W	H	L	Stock*		Prezzo unit da. 1 a 5	
				Acciaio	Inox	Acciaio	Inox
KS2-500	2	2	500	-	-	5,80 €	-
KS3-500	3	3	500	-	-	5,00 €	-
KS4-500	4	4	500	-	-	6,00 €	-
KS5-500	5	5	500	-	-	7,70 €	56,84 €
KS6-500	6	6	500	-	-	9,85 €	58,58 €
KS8-500	8	8	500	-	-	11,44 €	-
KS87-500	8	7	500	-	-	9,84 €	83,04 €
KS10-500	10	10	500	-	-	16,72 €	-
KS108-500	10	8	500	-	-	14,00 €	115,99 €
KS12-500	12	12	500	-	-	21,93 €	-
KS128-500	12	8	500	-	-	12,57 €	139,59 €
KS14-500	14	14	500	-	-	25,89 €	-
KS149-500	14	9	500	-	-	16,50 €	189,98 €
KS1610-500	16	10	500	-	-	20,94 €	235,43 €
KS1811-500	18	11	500	-	-	25,92 €	281,48 €
KS2012-500	20	12	500	-	-	29,46 €	-
KS2214-500	22	14	500	-	-	38,19 €	423,38 €
KS2514-500	25	14	500	-	-	43,35 €	-

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm