


1 filetto inclinato a destra
e un filetto inclinato a sinistra


LRHSS

- Aste con una parte filettata inclinata a destra e una parte filettata inclinata a sinistra
- Filettatura trapezoidale
- Filettatura a norma DIN 103
- Tolleranza filettatura: 7e classe 100
- Fabbricazione tramite lavorazione
- Materiale: inox 304

inox






NUOVO!



Utilizzi

- Macchina utensile
- vite madre per rotazione



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	Passo P (mm)	A (mm)	B (mm)	Prezzo. unit
Lunghezza 1000mm					
LRH164-1/SS	16	4	20	490	
LRH184-1/SS	18	4	20	490	
LRH204-1/SS	20	4	20	490	
LRH245-1/SS	24	5	20	490	
LRH306-1/SS	30	6	20	490	
LRH326-1/SS	36	6	20	490	
Lunghezza 2000mm					
LRH164-2/SS	16	4	20	990	
LRH184-2/SS	18	4	20	990	
LRH204-2/SS	20	4	20	990	
LRH245-2/SS	24	5	20	990	
LRH306-2/SS	30	6	20	990	
LRH326-2/SS	36	6	20	990	

Dimensioni in mm