

Coppia ruota e vite senza fine AccPla

Modulo 0,8

Vite senza fine acciaio o plastica lavorata




- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:
Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin
- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 170 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W0.8-1	SW0.8-1	1	3°48'	32,47 €	55,93 €
W0.8-2	SW0.8-2	2	7°35'	33,90 €	58,82 €
W0.8-3	SW0.8-3	3	11°18'	36,74 €	61,63 €
W0.8-4	SW0.8-4	4	14°55'	39,82 €	64,45 €
Acciaio temprato					
WH0.8-1	SWH0.8-1	1	3°48'	46,19 €	79,50 €
WH0.8-2	SWH0.8-2	2	7°35'	48,19 €	83,59 €
WH0.8-3	SWH0.8-3	3	11°18'	52,38 €	87,57 €
WH0.8-4	SWH0.8-4	4	14°55'	49,74 €	91,73 €
Plastica					
ZW0.8-1	ZSW0.8-1	1	3°48'	22,88 €	39,39 €
ZW0.8-2	ZSW0.8-2	2	7°35'	23,84 €	41,34 €
ZW0.8-3	ZSW0.8-3	3	11°18'	25,84 €	43,30 €
ZW0.8-4	ZSW0.8-4	4	14°55'	28,01 €	45,36 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata Modulo 0,8

Info.

- Passo 2,513mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W0,8-1**, Ruota **M0,8-20/1**
- L'associazione vite/ruota delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	2,82 (0,006)	1,84 (0,0039)
Acciaio temprato	5,26 (0,011)	-
Delrin	-	0,70 (0,0015)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5			
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M0.8-12	ZM0.8-12	12	9,60	10,80	11,20	12,00	8	5	23,84 €	11,97 €
M0.8-15	ZM0.8-15	15	12,00	12,00	13,60	14,40	10	5	25,97 €	12,99 €
M0.8-18	ZM0.8-18	18	14,40	13,20	16,00	16,80	10	5	29,03 €	14,57 €
M0.8-20	ZM0.8-20	20	16,00	14,00	17,60	18,40	12	5	29,55 €	14,80 €
M0.8-24	ZM0.8-24	24	19,20	15,60	20,80	21,60	12	5	32,03 €	16,01 €
M0.8-25	ZM0.8-25	25	20,00	16,00	21,60	22,40	16	8	33,70 €	16,92 €
M0.8-28	ZM0.8-28	28	22,40	17,20	24,00	24,80	16	8	34,94 €	17,53 €
M0.8-30	ZM0.8-30	30	24,00	18,00	25,60	26,40	16	8	36,34 €	18,26 €
M0.8-32	ZM0.8-32	32	25,60	18,80	27,20	28,00	16	8	37,63 €	18,93 €
M0.8-40	ZM0.8-40	40	32,00	22,00	33,60	34,40	20	8	44,95 €	24,82 €
M0.8-42	ZM0.8-42	42	33,60	22,80	35,20	36,00	20	8	48,17 €	26,65 €
M0.8-48	ZM0.8-48	48	38,40	25,20	40,00	40,80	20	8	56,14 €	30,98 €
M0.8-50	ZM0.8-50	50	40,00	26,00	41,60	42,40	20	8	60,54 €	38,10 €
M0.8-60	ZM0.8-60	60	48,00	30,00	49,60	50,40	20	8	92,67 €	58,34 €
M0.8-78	ZM0.8-78	78	62,40	37,20	64,00	64,80	20	8	99,64 €	62,75 €
M0.8-80	ZM0.8-80	80	64,00	38,00	65,60	66,40	20	8	100,53 €	63,34 €
M0.8-90	ZM0.8-90	90	72,00	42,00	73,60	74,40	20	8	114,51 €	72,11 €
M0.8-100	ZM0.8-100	100	80,00	46,00	81,60	82,40	20	8	125,68 €	79,11 €
M0.8-110	ZM0.8-110	110	88,00	50,00	89,60	90,40	20	8	154,72 €	97,49 €
M0.8-150	ZM0.8-150	150	120,00	66,00	121,60	122,40	20	8	307,21 €	111,90 €

↓
↓
A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione
↓
↓

M0,8-170
ZM0,8-170
170
Dimensioni: contattateci
Su richiesta
Su richiesta

Dimensioni in mm