

## Modulo 1,25

## Vite senza fine acciaio o plastica lavorata

- Passo 3,927mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:




Vite: acciaio 20NC2 o plastica delrin  
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4  
o plastica delrin

- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




### Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 110 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite con albero in plastica (ZSW)



Vite alesata in acciaio (W)  
o plastica (ZW)

### SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
<b>Acciaio non temprato</b>					
W1.25-1	SW1.25-1	1	4°28'	37,40 €	69,07 €
W1.25-2	SW1.25-2	2	8°53'	39,58 €	70,95 €
W1.25-3	SW1.25-3	3	13°11'	43,42 €	75,74 €
W1.25-4	SW1.25-4	4	17°21'	45,34 €	76,85 €
<b>Acciaio temprato</b>					
WH1.25-1	SWH1.25-1	1	4°28'	53,29 €	98,15 €
WH1.25-2	SWH1.25-2	2	8°53'	56,24 €	100,85 €
WH1.25-3	SWH1.25-3	3	13°11'	61,67 €	107,55 €
WH1.25-4	SWH1.25-4	4	17°21'	64,45 €	109,17 €
<b>Plastica</b>					
ZW1.25-1	ZSW1.25-1	1	4°28'	26,42 €	48,63 €
ZW1.25-2	ZSW1.25-2	2	8°53'	27,80 €	49,89 €
ZW1.25-3	ZSW1.25-3	3	13°11'	30,53 €	53,31 €
ZW1.25-4	ZSW1.25-4	4	17°21'	31,88 €	49,18 €

Dimensioni in mm

## Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 1,25**

### Info.

- Passo **3,927mm**
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W1,25-1**, Ruota **M1,25-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA Materiale VITE	Bronzo Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acciaio	11,41 (0,024)	7,02 (0,015)
Acciaio temprato	20,25 (0,042)	-
Delrin	-	2,75 (0,006)

### SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti Z	ØP	Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica			a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M1.25-12	ZM1.25-12	12	15,00	15,50	17,50	18,75	14,00	8	40,90 €	20,56 €
M1.25-15	ZM1.25-15	15	18,75	17,38	21,25	22,50	14,00	8	43,00 €	21,57 €
M1.25-20	ZM1.25-20	20	25,00	20,50	27,50	28,75	20,00	10	41,74 €	24,15 €
M1.25-38	ZM1.25-38	38	47,50	31,75	50,00	51,25	25,00	10	76,24 €	47,96 €
M1.25-45	ZM1.25-45	45	56,25	36,13	58,75	60,00	25,00	10	97,64 €	61,56 €
M1.25-60	ZM1.25-60	60	75,00	45,50	77,50	78,75	32,00	12	162,26 €	102,16 €
↓ ↓		<b>A scelta : qualsiasi ruota fino a questa dimensione</b>						↓ ↓		
M1.25-110	ZM1.25-110	110	Dimensioni: contattateci				Su richiesta Su richiesta			

Dimensioni in mm