

## Modulo 1,5

## Vite senza fine acciaio o plastica lavorata

- Passo 4,712 mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:


Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin  
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4  
o plastica delrin

- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




### Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 90 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite con albero in plastica (ZSW)



Vite alesata in acciaio (W)  
o plastica (ZW)

### SCONTI PER QUANTITÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
<b>Acciaio non temprato</b>					
W1.5-1	SW1.5-1	1	4°17'	43,35 €	81,22 €
W1.5-2	SW1.5-2	2	8°31'	50,37 €	85,54 €
W1.5-3	SW1.5-3	3	12°40'	52,85 €	88,24 €
W1.5-4	SW1.5-4	4	16°42'	57,32 €	89,20 €
<b>Acciaio temprato</b>					
WH1.5-1	SWH1.5-1	1	4°17'	61,63 €	115,41 €
WH1.5-2	SWH1.5-2	2	8°31'	71,51 €	121,51 €
WH1.5-3	SWH1.5-3	3	12°40'	75,09 €	125,23 €
WH1.5-4	SWH1.5-4	4	16°42'	81,38 €	126,72 €
<b>Plastica</b>					
ZW1.5-1	ZSW1.5-1	1	4°17'	30,52 €	57,40 €
ZW1.5-2	ZSW1.5-2	2	8°31'	35,35 €	60,45 €
ZW1.5-3	ZSW1.5-3	3	12°40'	37,16 €	62,26 €
ZW1.5-4	ZSW1.5-4	4	16°42'	40,29 €	62,93 €

Dimensioni in mm

## Ruota in bronzo o plastica lavorata Modulo 1,5

### Info.

- Passo 4,712mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota  
es.: Vite **W1,5-1**, Ruota **M1,5-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi.  
Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo	Delrin
Materiale VITE	Nm (kW)	Nm (kW)
Acciaio	16,80 (0,035)	10,05 (0,021)
Acciaio temprato	30,00 (0,063)	-
Delrin	-	3,97 (0,008)

### SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

### SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti	Interasse					Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	OP	a	OC	OE	OM	OA	Bronzo	Plastica
M1.5-12	ZM1.5-12	12	18,00	19,00	21,00	22,50	15	8	45,14 €	22,68 €
M1.5-15	ZM1.5-15	15	22,50	21,25	25,50	27,00	18	8	55,69 €	27,94 €
M1.5-18	ZM1.5-18	18	27,00	23,50	30,00	31,50	18	8	59,52 €	29,94 €
M1.5-20	ZM1.5-20	20	30,00	25,00	33,00	34,50	20	10	61,41 €	33,91 €
M1.5-22	ZM1.5-22	22	33,00	26,50	36,00	37,50	20	10	63,34 €	35,11 €
M1.5-24	ZM1.5-24	24	36,00	28,00	39,00	40,50	20	10	65,46 €	36,19 €
M1.5-25	ZM1.5-25	25	37,50	28,75	40,50	42,00	25	10	67,41 €	37,36 €
M1.5-28	ZM1.5-28	28	42,00	31,00	45,00	46,50	25	10	70,81 €	44,52 €
M1.5-30	ZM1.5-30	30	45,00	32,50	48,00	49,50	30	15	74,18 €	46,76 €
M1.5-32	ZM1.5-32	32	48,00	34,00	51,00	52,50	30	15	76,70 €	48,30 €
M1.5-34	ZM1.5-34	34	51,00	35,50	54,00	55,50	30	15	85,53 €	53,87 €
M1.5-40	ZM1.5-40	40	60,00	40,00	63,00	64,50	30	15	115,01 €	72,47 €
M1.5-42	ZM1.5-42	42	63,00	41,50	66,00	67,50	30	15	127,11 €	80,05 €
M1.5-48	ZM1.5-48	48	72,00	46,00	75,00	76,50	30	15	161,52 €	101,75 €
M1.5-50	ZM1.5-50	50	75,00	47,50	78,00	79,50	30	15	173,81 €	109,49 €
M1.5-60	ZM1.5-60	60	90,00	55,00	93,00	94,50	30	15	242,45 €	152,69 €
M1.5-78	ZM1.5-78	78	117,00	68,50	120,00	121,50	30	15	477,91 €	174,09 €
M1.5-80	ZM1.5-80	80	120,00	70,00	123,00	124,50	30	15	477,91 €	174,09 €
<b>↓ A scelta : qualsiasi ruota fino a questa dimensione ↓ ↓</b>										
M1.5-90	ZM1.5-90	90	135	77,5	138	139,5	30	15	615,17 €	206,77 €

Dimensioni in mm