

Coppia ruota e vite senza fine AccPla

Modulo 2,0

Vite senza fine acciaio o plastica lavorata

- Passo 6,283mm
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Direzione d'inclinazione a destra
- Materiali:




Vite: acciaio 20NCD2 o plastica delrin
Ruota: bronzo CuAl10NiFe4
o plastica delrin

- Delrin: T° d'utilizzo: da -50°C a +80°C




Opzioni


- Direzione d'inclinazione a sinistra
- Numero di denti a scelta per la ruota da 12 a 285 denti



Vite con albero in acciaio (SW)



Vite alesata in acciaio (W)
o plastica (ZW)



Vite con albero in plastica (ZSW)

SCONTI PER QTÀ acciaio

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo -12% -25% Su richiesta			

SCONTI PER QTÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo -22% Su richiesta		


Codice		N. di principi	Angolo dell'elica	Prezzo unit. da 1 a 5	
Vite alesata	Vite con albero			Vite alesata	Vite con albero
Acciaio non temprato					
W2-1	SW2-1	1	4°34'	75,50 €	114,48 €
W2-2	SW2-2	2	9°05'	80,93 €	121,47 €
W2-3	SW2-3	3	13°29'	86,86 €	124,04 €
W2-4	SW2-4	4	17°45'	95,76 €	130,32 €
Acciaio temprato					
WH2-1	SWH2-1	1	4°34'	107,27 €	162,73 €
WH2-2	SWH2-2	2	9°05'	115,01 €	172,57 €
WH2-3	SWH2-3	3	13°29'	123,37 €	176,36 €
WH2-4	SWH2-4	4	17°45'	136,00 €	185,07 €
Plastica					
ZW2-1	ZSW2-1	1	4°34'	53,05 €	80,59 €
ZW2-2	ZSW2-2	2	9°05'	56,92 €	85,54 €
ZW2-3	ZSW2-3	3	13°29'	61,09 €	87,38 €
ZW2-4	ZSW2-4	4	17°45'	67,34 €	91,64 €

Dimensioni in mm

Ruota in bronzo o plastica lavorata **Modulo 2,0**

Info.

- Passo 6,283mm
- Per ordinare, aggiungere il numero di principi della vite al codice della ruota es.: Vite **W2-1**, Ruota **M2-20/1**
- L'associazione vite/ruota in delrin è accettabile per brevi utilizzi. Negli altri casi si raccomanda l'associazione vite acciaio/ruota delrin



Indicazione di coppia e di potenza per 50 denti a 1000 giri/min (ingresso)

Materiale RUOTA	Bronzo Nm (kW)	Delrin Nm (kW)
Acciaio	45 (0,094)	28,3 (0,059)
Acciaio temprato	79 (0,166)	-
Delrin	-	11,0 (0,023)

SCONTI PER QUANTITÀ bronzo

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-12%	-25%	Su richiesta

SCONTI PER QUANTITÀ delrin

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice		Denti		Interasse				Prezzo unit. da 1 a 5		
Bronzo	Plastica	Z	ØP	a	ØC	ØE	ØM	ØA	Bronzo	Plastica
M2-12	ZM2-12	12	24	24,50	28	30	20	12	93,11 €	46,80 €
M2-15	ZM2-15	15	30	27,50	34	36	25	15	113,57 €	62,90 €
M2-18	ZM2-18	18	36	30,50	40	42	30	15	124,57 €	68,12 €
M2-20	ZM2-20	20	40	32,50	44	46	30	15	129,24 €	81,31 €
M2-22	ZM2-22	22	44	34,50	48	50	30	15	144,65 €	86,22 €
M2-24	ZM2-24	24	48	36,50	52	54	30	15	152,39 €	91,08 €
M2-25	ZM2-25	25	50	37,50	54	56	40	20	156,35 €	95,96 €
M2-28	ZM2-28	28	56	40,50	60	62	40	20	164,11 €	104,74 €
M2-30	ZM2-30	30	60	42,50	64	66	50	20	167,99 €	105,74 €
M2-32	ZM2-32	32	64	44,50	68	70	50	20	174,49 €	108,85 €
M2-34	ZM2-34	34	68	46,50	72	74	50	20	194,37 €	122,49 €
M2-40	ZM2-40	40	80	52,50	84	86	50	20	260,62 €	164,24 €
M2-42	ZM2-42	42	84	54,50	88	90	50	20	284,86 €	179,42 €
M2-45	ZM2-45	45	90	57,50	94	96	50	20	323,23 €	203,72 €
M2-48	ZM2-48	48	96	60,50	100	102	50	20	526,59 €	181,85 €
M2-50	ZM2-50	50	100	62,50	104	106	50	20	526,59 €	181,85 €
M2-60	ZM2-60	60	120	72,50	124	126	50	20	648,62 €	223,87 €
M2-65	ZM2-65	65	130	77,50	134	136	50	20	Su richiesta	265,83 €
M2-78	ZM2-78	78	156	90,50	160	162	50	20	Su richiesta	Su richiesta
M2-80	ZM2-80	80	160	92,50	164	166	50	20	Su richiesta	Su richiesta
↓ ↓		A scelta: qualsiasi ruota fino a questa dimensione						↓ ↓		
M2-285	ZM2-285	285	Dimensioni: contattateci				Su richiesta	Su richiesta		

Dimensioni in mm